

TNST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

Általános rendelési adatok

Verzió	Tartozékok, Leválasztó dugó, 20 A
Rendelési szám	1833090000
Típus	TNST
GTIN (EAN)	4032248471485
Qty.	50 Stück

TNST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	29,73 mm	Mélység (coll)	1,17 inch
Magasság	11,3 mm	Magasság (coll)	0,445 inch
Szélesség	2,7 mm	Szélesség (coll)	0,106 inch
Nettó tömeg	1,18 g		

Anyag adatok

Szín	sárga
------	-------

Rendszer specifikációk

Változat	Távtartó
----------	----------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	Dugaszolt
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Méretetek

Osztás, mm (P)	2,7 mm
----------------	--------

Névleges adatok

Névleges feszültség	500 V	Névleges áram	20 A
Névleges lökfeszültség	6 kV	Szennyezés súlyossága	3
Túlfeszültség kategória	III		

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002018	ETIM 7.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-49
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – 36403_TNST_DXF.dxf CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	