

WQV 50N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Vstup napájení

Naše široká řada svorkovnic W s naší hlavní řadou odbočovací svorek WPD, které jsou optimalizovány k zajištění pohodlného použití i úspory prostoru, zaručují bezpečné a praktické připojení vstupu napájení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 18.50, Izolované: Ne, 150 A, Stříbřitě šedá |
| Objednací číslo | 1834060000 |
| Typ | WQV 50N/2 |
| GTIN (EAN) | 4032248379859 |
| Množství | 5 ks |

WQV 50N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 17,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,689 inch |
| Výška | 28,5 mm | Výška (v palcích) | 1,122 inch |
| Šířka | 9,5 mm | Šířka (v palcích) | 0,374 inch |
| Čistá hmotnost | 31,5 g | | |

Teploty

| | |
|--------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|

Specifikace systému

| | |
|-------|------------|
| Verze | Pro svorky |
|-------|------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|----------|----------------|---------|----------------|
| Materiál | pocínovaná měď | Barevný | Stříbřitě šedá |
|----------|----------------|---------|----------------|

Další technická data

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ upevnění | Příšroubováno |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|

Data hodnocení

| | |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 150 A |
|-----------------|-------|

Propojka

| | | | |
|------------------------------|-------|----------------------------|--------------------|
| Jmenovitý proud, 2 póly | 150 A | Jmenovitý proud, více pólů | 150 A |
| Počet propojených svorkovnic | 2 | Typ | Spojovací konektor |

Rozměry

| | |
|-----------------|---------|
| Rozteč v mm (P) | 18,5 mm |
|-----------------|---------|

Všeobecně

| | | | |
|-------------------|--------------|------------|---|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Počet pólů | 2 |
|-------------------|--------------|------------|---|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

WQV 50N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks Instruction |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

WQV 50N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vzdálená objímka



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ | VH 27.4/8/6.4 | Verze |
| Objednací číslo | 6967090000 | W řada, Distanční pouzdro |
| GTIN (EAN) | 4032248738700 | |
| Množství | 5 ks | |