

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Avbildning liknande

Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageskena, med långsmalt hål, Tillbehör, 35 x 15 x 2000 mm, Slitsbredd: 5.20 mm, Slitslängd: 18.00 mm, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	1837380000
Typ	TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248346547
Förp.	2 m

Skapandedatum den 20 maj 2024 07:03:32 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0,591 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1,378 inch
Bredd	2 000 mm	Byggbredd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	620 g		

Montageskena

Hålad montageskena	Ja
Kortslutningssäkerheten motsvarar E-Cu ledare	50 mm ²
Kortvarigt strömmotstånd per sekund motsvarande IEC 60947-7-2	6 kA
Längd på montageskena	min. 0 mm
	max. 2 000 mm
	nominell 2 000 mm
Material	Stål
Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	Enligt DIN EN 60715
Slitsavstånd	7 mm
Slitsavstånd	
Slitsbredd	5,2 mm
Slitsbredd	
Slitslängd	18 mm
Slitslängd	
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26



D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Produktillustration



Avbildning liknande

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Montageskenehållare



Montering av skenstöd kan användas för att montera DIN-skenor på alla platser i skåpet.. Den upphöjda eller vinklad DIN-skenan ger installationsprogrammet både enklare komponent och kabeldragning.

Allmänna beställningsdata

Typ	TST 2/M5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1286600000	Montagefot för montageskena, M 5, Stål
GTIN (EAN)	4008190144777	
Förp.	10 Stück	
Typ	TSTW 5/M5	Artikelbeteckning
Art.nr.	0178100000	Montagefot för montageskena, M 5, Stål
GTIN (EAN)	4008190059651	
Förp.	10 Stück	
Typ	TSTW 6/M6	Artikelbeteckning
Art.nr.	0164000000	Montagefot för montageskena, M 6, Stål
GTIN (EAN)	4008190095345	
Förp.	10 Stück	
Typ	SH 2	Artikelbeteckning
Art.nr.	0494920000	Stöd för samlingsskena
GTIN (EAN)	4008190007584	
Förp.	10 Stück	
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1779100000	Montagefot för montageskena, M 5, Stål
GTIN (EAN)	4032248169894	
Förp.	10 Stück	
Typ	TST 2/M6	Artikelbeteckning
Art.nr.	0101700000	Montagefot för montageskena, M 6, Stål
GTIN (EAN)	4008190069254	
Förp.	10 Stück	
Typ	TSTW D 4.3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1610110000	Montagefot för montageskena, Stål
GTIN (EAN)	4008190185305	
Förp.	10 Stück	

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	WSH 1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1068700000	Tillbehör, Skenhållare, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Förp.	10 Stück	
Typ	WSH 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1080200000	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Förp.	10 Stück	
Typ	WSH 3/H/N	Artikelbeteckning
Art.nr.	1715970000	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Förp.	10 Stück	
Typ	WSH 5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1080100000	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Förp.	10 Stück	

Frontkåpor



Ändkåpa för monteringsckenorna ger skydd mot vassa kanter och stäng visuellt av mot monteringsckenornas ände.

Allmänna beställningsdata

Typ	TS END CAP 35X15	Artikelbeteckning
Art.nr.	1283480000	Plintskydd, Polypropylen, mörkbeige, Höjd: 37.5 mm, Bredd: 7 mm,
GTIN (EAN)	4050118077995	Djup: 16.5 mm
Förp.	100 Stück	

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Monteringsmaterial


**Integrera, expandera och individualisera:
den passande kompletteringen för varje
användningsområde.**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- **Fästset för etiketter – SD** krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- **Det universella fästsetet – TPSD** har tagits fram för att möjliggöra säkra och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare. Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Artikelbeteckning
Art.nr.	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Material: Stål
GTIN (EAN)	4008190058258	
Förp.	50 Stück	

SAK-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	EW 35 GR 7032	Artikelbeteckning
Art.nr.	0383530000	Ändstöd, Wemid, grå, Skena: TS 35, skruvad
GTIN (EAN)	4008190027322	
Förp.	50 Stück	
Typ	EW 35	Artikelbeteckning
Art.nr.	0383560000	Ändstöd, Wemid, beige, Skena: TS 35, skruvad
GTIN (EAN)	4008190181314	
Förp.	50 Stück	

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	EW 35/SCHA/M3	Artikelbeteckning
Art.nr.	0258660000	Ändstöd, Wemid, beige, Skena: TS 35, skruvad
GTIN (EAN)	4008190033477	
Förp.	20 Stück	

Z-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZEW 35	Artikelbeteckning
Art.nr.	9540000000	Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, ihakad
GTIN (EAN)	4008190956264	
Förp.	20 Stück	

Typ	ZEW 35/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	8630740000	Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, ihakad
GTIN (EAN)	4032248348916	
Förp.	20 Stück	

Skrudar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	0295900000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Förp.	50 Stück	

Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Artikelbeteckning
Art.nr.	0353500000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Förp.	50 Stück	

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1567480000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Förp.	100 Stück	

Montagefötter



Montagefötter används för att montera komponenter som inte kan fästas direkt på en DIN-skena.

Allmänna beställningsdata

Typ	FM 4/TS35	Artikelbeteckning
Art.nr.	0687900000	Montagefötter på montageskena, TS 35, M 4
GTIN (EAN)	4008190086459	
Förp.	40 Stück	

W-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	WEW 35/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1061200000	Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, skruvad
GTIN (EAN)	4008190030230	
Förp.	50 Stück	
Typ	WEW 35/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1059000000	Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, skruvad
GTIN (EAN)	4008190172282	
Förp.	50 Stück	

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Montagefötter



Montagefötter används för att montera komponenter som inte kan fästas direkt på en DIN-skena.

Allmänna beställningsdata

Typ	MOFU 35/LO/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0646260000	Montagefot (plint)
GTIN (EAN)	4008190178574	
Förp.	20 Stück	