

**SAIL-VSA-1.5U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozóvezetéként szolgáló szelepdugókat kínál M12 dugóval és egyik oldalon szabad véggel. A szelepdugó állapotát a LED jelzi. Mindegyik szelepdugó védőáramkörrel van felszerelve. A Weidmüller választéka A,B és C típusú szelepdugókat is kínál a DIN és ipari szabványokhoz. Csatlakoztatott állapotban IP 67 védelmi osztályt kínál. A kimenet iránya is döntő tényező: a Weidmüller B és BD típushoz is kínál 0° verziókat, azaz a kábelszálat a PE-érintkező felé helyezkedik el.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Szelepcsatlakozó integrált tömítéssel, Nyitott kábelszálat - szelepcsatlakozó, A
Rendelési szám	<a href="#">1845120150</a>
Típus	SAIL-VSA-1.5U(0.5)
GTIN (EAN)	4032248358021
Qty.	1 Stück

## SAIL-VSA-1.5U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	72 g
-------------	------

## Kábel műszaki adatai

A következő kábeltartókhöz:	Igen	Halogén	Nem
Kábelhossz	1,5 m	Köpeny anyaga	PUR
Köpeny színe	fekete	Outside diameter	4,6 mm ± 0,2 mm
Pólusok száma	3	Temperature range, moving	-25...80 °C
Temperature range, stationary	-50...80 °C	Érkérszmetset	0,5 mm <sup>2</sup>
árnyékolt	Nem		

## Általános műszaki adatok

Csatlakozási menet	Egyéb	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Kódolás	A építési forma (18 mm)	LED	Igen
Meghúzási nyomaték	M3 rögzítőcsavar: 0,4 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Fojtódíóda
Változat	Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	ónozt

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-12	ECLASS 9,1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-12	ECLASS 11.0	27-06-03-12
ECLASS 12.0	27-06-03-12	ECLASS 13.0	27-06-03-12

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SAIL-VSA-1.5U(0.5)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

## Méretrajz



## Póluskiosztás



## Kapcsolási rajz

