

SAIL-VSA-3.0U(0.5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller erbjuder ventilanslutningsstickproppar som anslutningsledningar med M12 anslutningsstickproppar och en ände utan anslutning. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringsselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har alla en skyddskoppling. Weidmüller erbjuder ventilanslutningsstickproppar av typ A, B och C enligt DIN och Industristandarder. Skyddsklassen IP 67 uppfylls i istuckat läge. Anslutningsvinkeln är också en avgörande faktor: Weidmüller kan också leverera 0° versioner för typ B och BD, d.v.s. ledningsanslutningsvinkeln är placerad vid PE-kontakten.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ventilstickpropp med integrerad tätning, Kabelände öppen - ventilstickpropp, A
Art.nr.	1845120300
Typ	SAIL-VSA-3.0U(0.5)
GTIN (EAN)	4032248358045
Förp.	1 Stück

SAIL-VSA-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	119 g
-----------	-------

Tekniska data för kabel

Antal poler	3	Halogener	Nej
Kabellängd	3 m	Ledararea	0,5 mm ²
Mantelfärg	svart	Mantelmateriäl	PUR
Skärmad	Nej	Släpkedjetålighet	Ja
Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C	Ytterdiameter	4,6 mm ± 0,2 mm

Allmänna tekniska data

Anslutningsgänga	övriga	Kodering	Bryggform A (18 mm)
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktyta	förtennad
LED	Ja	Märkspänning	24 V
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Skyddskoppling	Suppressordiod	Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C
Utförande	Kabelände öppen - ventilstickpropp		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-12	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-12	ECLASS 11.0	27-06-03-12
ECLASS 12.0	27-06-03-12	ECLASS 13.0	27-06-03-12

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN

SAIL-VSA-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Polschema



Kopplingsbild

