

**SAIL-VSA-10U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Weidmüller erbjuder ventilanslutningsstickproppar som anslutningsledningar med M12 anslutningsstickproppar och en ände utan anslutning. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringsselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har alla en skyddskoppling. Weidmüller erbjuder ventilanslutningsstickproppar av typ A, B och C enligt DIN och Industristandarder. Skyddsklassen IP 67 uppfylls i istuckat läge. Anslutningsvinkeln är också en avgörande faktor: Weidmüller kan också leverera 0° versioner för typ B och BD, d.v.s. ledningsanslutningsvinkeln är placerad vid PE-kontakten.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Ventilstickpropp med integrerad tätning, Kabelände öppen - ventilstickpropp, A
Art.nr.	<a href="#">1845121000</a>
Typ	SAIL-VSA-10U(0.5)
GTIN (EAN)	4032248358069
Förp.	1 Stück

## SAIL-VSA-10U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	317 g
-----------	-------

## Tekniska data för kabel

Antal poler	3	Halogener	Nej
Kabellängd	10 m	Ledararea	0,5 mm <sup>2</sup>
Mantelfärg	svart	Mantelmateriel	PUR
Skärmad	Nej	Släpkedjetålighet	Ja
Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C	Ytterdiameter	4,6 mm ± 0,2 mm

## Allmänna tekniska data

Anslutningsgंगा	övriga	Kodering	Bryggform A (18 mm)
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktyta	förtennad
LED	Ja	Märkspänning	24 V
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Skyddskoppling	Suppressordiod	Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C
Utförande	Kabelände öppen - ventilstickpropp		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-12	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-12	ECLASS 11.0	27-06-03-12
ECLASS 12.0	27-06-03-12	ECLASS 13.0	27-06-03-12

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SAIL-VSA-10U(0.5)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



### Polschema



### Kopplingsbild

