

SAIL-VSA-20U(0.5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozóvezetéként szolgáló szelepdugókat kínál M12 dugóval és egyik oldalon szabad véggel. A szelepdugó állapotát a LED jelzi. Mindegyik szelepdugó védőáramkörrel van felszerelve. A Weidmüller választéka A,B és C típusú szelepdugókat is kínál a DIN és ipari szabványokhoz. Csatlakoztatott állapotban IP 67 védelmi osztályt kínál. A kimenet iránya is döntő tényező: a Weidmüller B és BD típushoz is kínál 0° verziókat, azaz a kábelszálat a PE-érintkező felé helyezkedik el.

Általános rendelési adatok

Verzió	Szelepcsatlakozó, Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó
Rendelési szám	1845122000
Típus	SAIL-VSA-20U(0.5)
GTIN (EAN)	4050118323627
Qty.	1 Stück

SAIL-VSA-20U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	628 g
-------------	-------

Kábel műszaki adatai

A következő kábeltartókhöz:	Igen	Csavarási ellenállás	0 °/m
Gyorsulás	5 m/s ²	Hajlítási ciklusok	2 millió
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő
Halogén	Nem	Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Nem
Hegesztésnek ellenálló	Nem	Kábelhossz	20 m
Köpeny anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Outside diameter	4.6 mm ± 0.2 mm	Pólusok száma	3
Sebesség	200 m/s	Szigetelés	PP
Színkód gyűrű	Barna, Kék, Zöld / sárga	Temperature range, moving	-25...80 °C
Temperature range, stationary	-50...80 °C	Érkeresztmetszet	0,5 mm ²
árnyékolt	Nem		

Általános műszaki adatok

Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C	Kódolás	A építési forma (18 mm)
LED	Igen	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Fojtódíóda
Változat	Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	ónozott

Besorolások

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-12	ECLASS 9,1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-12	ECLASS 11.0	27-06-03-12
ECLASS 12.0	27-06-03-12	ECLASS 13.0	27-06-03-12

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN

SAIL-VSA-20U(0.5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**