

**CBFP 43.5/10 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Upevnění kabelů nebo svazků pomocí vázacích pásek do elektrických rozvaděčů a skříní.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kabelové vázací pásky, 10 x 10 mm, Plast, 80 N
Objednací číslo	<a href="#">1859410000</a>
Typ	CBFP 43.5/10 BK
GTIN (EAN)	4032248412297
Množství	100 ks

## CBFP 43.5/10 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0,079 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0,394 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0,394 inch
Čistá hmotnost	1,91 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Instalační materiály

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Plast
Max. šířka stahovací pásky	9 mm	Odolné proti UV záření	Ne
Pevnost v tahu	80 N	Pevnost v tahu (síla v librách)	18 lbf
Pro znovuvotevření	Ne	Průměr připevňovacího otvoru	8 mm
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Verze	pro montážní stěnu		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

### CBFP 43.5/10 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Dimensional drawing

