

CBFP 43.5/10 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Крепление кабелей или кабельных пучков с использованием затяжек в коммутационных устройствах и электрошкафах.

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединитель кабеля, 10 x 10 mm, Пластмасса, 80 N
Номер для заказа	1859410000
Тип	CBFP 43.5/10 BK
GTIN (EAN)	4032248412297
Кол.	100 Шт.

CBFP 43.5/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	2 мм	Глубина (дюймов)	0,079 inch
Высота	10 мм	Высота (в дюймах)	0,394 inch
Ширина	10 мм	Ширина (в дюймах)	0,394 inch
Масса нетто	1,91 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Материал для электромонтажа

Диаметр крепежного отверстия	8 мм	Исполнение	для настенного монтажа
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Макс. ширина кабельной стяжки	9 мм
Материал	Пластмасса	Открыть повторно	Нет
Предел прочности при растяжении	80 N	Прочность на разрыв (фунт-сила)	18 lbf
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Устойчивый к УФ-лучам	Нет		

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

CBFP 43.5/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing

