

SAIE-M12S-5-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, Monteringsgänga: M 16 x 1,5, Antal poler: 5, Tråd-/kabel-längd: 0.5 m, Frontmontage
Art.nr.	1861230000
Typ	SAIE-M12S-5-0.5U-M16
GTIN (EAN)	4032248419302
Förp.	1 Stück

SAIE-M12S-5-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 27 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Kodering	A-kodad	Kontaktyta	förgylld
Märkspänning	60 V	Märkström	4 A
Märkström	4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)/1,5 A (12-polig)	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Stickcykler	≥ 100	Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

Allmänna data

Anslutningsgंगा	M12	Antal poler	5
Kabeldragningsarea (utskrift/online)	0,34 (4- och 5-polig)/0,25 (8-polig)/0,14 (12-polig)	Kabellängd	0,5 m
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	Ledararea	0,34 mm ²
Ledarytterdiameter	-	Material	PVC
Monteringsgंगा	M 16 x 1,5	Monteringstyp	Frontmontage
Märkspänning	60 V	Märkspänning	250 V (4-polig)/60 V (5-polig)/30 V (8- och 12-polig)
Märkström	4 A	Märkström	4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)/1,5 A (12-polig)
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	≥ 100
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C	Tråd-/kabellängd	0,5 m

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E307231

Skapandedatum den 29 maj 2024 19:36:36 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

SAIE-M12S-5-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN
------------	--


SAIE-M12S-5-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema



SAIE-M12S-5-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M16 MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1736990000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 16, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190956462	Mässing, förnicklad
Förp.	100 Stück	