

**SAIE-M12S-8-0.5U-PG9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, Monteringsgänga: PG 9, Antal poler: 8, Tråd-/kabellängd: 0.5 m, Frontmontage
Art.nr.	<a href="#">1861240000</a>
Typ	SAIE-M12S-8-0.5U-PG9
GTIN (EAN)	4032248419319
Förp.	1 Stück

## SAIE-M12S-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 28 g

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	8	Förskruvningar	PG 9
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad	Kodering	A-kodad
Kontakttyta	förgylld	Märkspänning	30 V
Märkström	2 A	Märkström	4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	≥ 100
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C		

## Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

## Allmänna data

Anslutningsgंगा	M12	Antal poler	8
Förskruvningar	PG 9	Kabeldragningsarea (utskrift/online)	0,34 (4- och 5-polig)/0,25 (8-polig)
Kabellängd	0,5 m	Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Kodering	A-kodad	Kontakttyta	förgylld
Ledararea	0,25 mm <sup>2</sup>	Ledarytterdiameter	-
Material	PVC	Monteringsgंगा	PG 9
Monteringstyp	Frontmontage	Märkspänning	30 V
Märkspänning	250 V (4-polig)/ 125 V (5-polig)/ 60 V (8-polig)	Märkström	2 A
Märkström	4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Stickcykler	≥ 100	Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C
Tråd-/kabellängd	0,5 m		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

**SAIE-M12S-8-0.5U-PG9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E307231

**Nedladdningar**

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAIE-M12S-8-0.5U-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Ritningar

## Kopplingsbild



## Polschema



## SAIE-M12S-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG9-MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1694080000</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 9, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190872243	Mässing, förnicklad
Förp.	100 Stück	