

WF 10-8/2BZ GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A csapos sorkapcsok átfogó kínálata biztonságos csatlakozást kínál minden átviteli alkalmazáshoz. A csatlakozások 10 és 300 mm² közöttiek. A csatlakozók a menetes csapokhoz csatlakoznak a krimpelt kábelsarukkal, és mindegyik csatlakozót a hatlapfejű anya megszorításával lehet rögzíteni. Az M5–M16 menetes csapos sorkapcsok a vezeték keresztmetszetének megfelelően használhatóak.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Csavaros kapcsok, Átvezető sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 120 mm ² , Csavaros csapos csatlakozás |
| Rendelési szám | 1861640000 |
| Típus | WF 10-8/2BZ GR |
| GTIN (EAN) | 4032248497089 |
| Qty. | 20 Stück |

WF 10-8/2BZ GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 63,5 mm | Mélység (coll) | 2,5 inch |
| Magasság | 67 mm | Magasság (coll) | 2,638 inch |
| Szélesség | 32 mm | Szélesség (coll) | 1,26 inch |
| Nettó tömeg | 0,111 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Anyag | Wemid | Szín | szürke |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|-------|-----------------------------|-----|
| Véglap szükséges | Nem | Szintek száma | 1 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 3 | Keresztkötött szintek belül | Nem |
| Sín | TS 35 | N funkció | Nem |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Nem |

CSA névleges adatok

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------|
| C feszültség nagyság (CSA) | 1000 V | C áram nagyság (CSA) | 325 A |
| Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-1244019 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 0000 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 00 AWG | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|------|--------------------|----------------|
| Felpattintható | Igen | Felszerelés típusa | Felpattintható |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen | | |

Névleges adatok

| | | | |
|--|---------------------|--|---------|
| Névleges keresztmetszet | 120 mm ² | Névleges feszültség | 1 000 V |
| Névleges DC feszültség | 1 000 V | Névleges áram | 269 A |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,12 mΩ | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 8,61 W |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Túlfeszültség kategória | III |

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------|
| Csap mérete csúszósarus csatlakozáshoz | M 10 | Csatlakozás típusa | Csavaros csapos csatlakozás |
| Csatlakozási irány | oldalt | Csatlakozások száma | 2 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 120 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 6 mm ² |

UL névleges adatok

| | | | |
|------------------------------|--------|---|----------|
| C feszültség nagyság (cURus) | 1000 V | C áram nagyság (cURus) | 325 A |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) | 0000 AWG |

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 16:41:28 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WF 10-8/2BZ GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános

Sín TS 35

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |

Letöltések


| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

WF 10-8/2BZ GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



WF 10-8/2BZ GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |