


THM MT30X 38.1/31.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrering av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 31.75 x 38.1 mm, Silver
Art.nr.	1862350000
Typ	THM MT30X 38.1/31.8 SI
GTIN (EAN)	4032248426577
Förp.	1 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

THM MT30X 38.1/31.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Höjd	31,75 mm	Bygghöjd (tum)	1,25 inch
Bredd	38,1 mm	Byggbredd (tum)	1,5 inch
Nettovikt	237 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...150 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Antal märkningar per kombination	1 Etikettrulle = Apparatmärkning	
Antal per rulle	1 000	
Bredd	38,1 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Färgkod	Silver	
Godkännande enligt UL 969	Ja	
Halogener	Nej	
Limma	Akrylatlim	
Material	Polyester	
Märkningsmetod	Termotransfer	
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	
Temperaturområde för användning max.	150 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Utförande	självhäftande, halogenfri	

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

THM MT30X 38.1/31.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



THM MT30X 38.1/31.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005070000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 Stück	