

RAHE LN WDT1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Záchytné páky jsou jednoduše namontovány v oblasti odpojení odpovídající svorkovnice. Rozšiřují odpojovací páku a usnadňují ruční ovládání.

Všeobecné objednací údaje

Verze	W řada, Blokovací páčka
Objednací číslo	1865410000
Typ	RAHE LN WDT1.5
GTIN (EAN)	4032248433285
Množství	10 ks

RAHE LN WDT1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28 mm	Hloubka (v palcích)	1,102 inch
Výška	5 mm	Výška (v palcích)	0,197 inch
Šířka	6,4 mm	Šířka (v palcích)	0,252 inch
Čistá hmotnost	0,7 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Údaje materiálu

Materiál	PA 66 GF 30	Barevný	černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Rozměry

Rozteč v mm (P)	5 mm
-----------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	