

RAHE LN WDT1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A fogókarok egyszerűen az illeszkedő sorkapcsok leválasztási területére vannak szerelve. Megtoldják a leválasztókart és megkönnyítik a kézi kezelést.

Általános rendelési adatok

Verzió	W-sorozat, Rögzítőkar
Rendelési szám	1865410000
Típus	RAHE LN WDT1.5
GTIN (EAN)	4032248433285
Qty.	10 Stück

RAHE LN WDT1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	28 mm	Mélység (coll)	1,102 inch
Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0,197 inch
Szélesség	6,4 mm	Szélesség (coll)	0,252 inch
Nettó tömeg	0,7 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

Anyag adatok

Anyag	PA 66 GF 30	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	HB		

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
---	-----

Méretek

Osztás, mm (P)	5 mm
----------------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	