

## RAHE LN WDT1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Spärrhakar monteras helt enkelt i frångkopplingsområdet i det matchande kopplingsplinten. De utökar frångkopplings-spaken och förenklar manuell handmanövrering.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	W-serien, Låsarm
Art.nr.	<a href="#">1865410000</a>
Typ	RAHE LN WDT1.5
GTIN (EAN)	4032248433285
Förp.	10 Stück

## RAHE LN WDT1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	28 mm	Byggdjup (tum)	1,102 inch
Höjd	5 mm	Bygghöjd (tum)	0,197 inch
Bredd	6,4 mm	Byggbredd (tum)	0,252 inch
Nettovikt	0,7 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktigt driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktigt driftstemperatur, max.	100 °C		

## Materialdata

Material	PA 66 GF 30	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		

## Mått

Delning i mm (P)	5 mm
------------------	------

## ytterligare tekniska data

explosionstestat utförande	Nej
----------------------------	-----

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	