

ZVLA RC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Az összekötőelem alkalmazásával lehetőség van a WeiCoS sarurendszer alapkapocs nélküli használatára. A rendszer lebegő vagy állandóan felszerelt megoldásként is alkalmazható két vezeték összekapcsolásához.

Általános rendelési adatok

Verzió	Z-sorozat, Dugaszolható moduláris kapcsok, sárga, 8.8 mm
Rendelési szám	1866260000
Típus	ZVLA RC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248524754
Qty.	20 Stück

ZVLA RC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	26,2 mm	Mélység (coll)	1,031 inch
Magasság	73,8 mm	Magasság (coll)	2,906 inch
Szélesség	8,8 mm	Szélesség (coll)	0,346 inch
Nettó tömeg	4 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100		

Anyag adatok

Anyag	PA 66 GF 30	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	HB		

Rendszer specifikációk

Változat	Köztes elem
----------	-------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DNVGL certificate
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Beipackzettel_ZPS.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	