

DAE M12 SS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	DAE (ventilationselement), Utjämningsselement, Rak, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Rostfritt stål 1.4305 (303)
Art.nr.	1868550000
Typ	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
Förp.	10 Stück

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	11 mm	Bygghöjd (tum)	0,433 inch
Längd	21,1 mm	Bygglängd (tum)	0,831 inch
Väggthjocklek, min.	0,5 mm	Väggthjocklek, max.	10 mm
Nettovikt	15,2 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...105 °C
-----------------	-----------------

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Förskruvningar	Metrisk
Gånga (yttre)	M 12	Gängningslängd	10 mm
Gängstigning	1,5 mm	Halogener	halogenfri
Ingångspunkt för vatten	> 1,5 bar	Innerdiameter D2	12 mm
Installationsanvisningar		Luftgenomflöde	0,4 l/min vid 0,1 bar ΔP, upp till 5,0 l/min vid 1bar ΔP
	Se montageinstruktioner	O-Ring	NBR
Material	Rostfritt stål 1.4305 (303)	Skyddsklass	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Silikon	Nej	Temperaturområde för användning max.	105 °C
Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68, IP69K	Vridmoment muffar, max.	0,6 Nm
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Vridmoment muffar, min.	0,4 Nm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-18-28-17	ECLASS 13.0	27-18-28-17

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

