

SAIE-M5B-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Verzió	Beépített dugók, M5, Hüvely (mama) , egyenes, Felerősítő menet: , Pólusszám: 3, Sodrat / kábelhossz: 0.2 m
Rendelési szám	1873060000
Típus	SAIE-M5B-3-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478309
Qty.	1 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	5 g
-------------	-----

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Aljzatos csatlakozó	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	1 A
Pólusszám	3	Tömszelencék	M 5
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Érintkező felület	Aranyozott

Általános adatok

Anyag	PVC	Csatlakozás típusa	Aljzatos csatlakozó
Csatlakozási menet	M5	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Kábelhossz	0,2 m	Névleges feszültség	60 V
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	1 A
Pólusszám	3	Sodrat / kábelhossz	0,2 m
Tömszelencék	M 5	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Érintkező felület	Aranyozott
Érkeresztmetszet	0,14 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9,1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M5B-3-0.2U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Kapcsolási rajz****Póluskiosztás**