

SAIB-VSA-3P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Konfektionerbara ventilkontakter används ofta särskilt inom maskinteknik. De används för anslutning av magnetventiler. Kontaktdonen finns i alla standardmodeller. Sortimentet omfattar modeller av typerna A, B Industriell, B enligt DIN, C Industriell och C enligt DIN. De finns att få i 3- och 4-poliga versioner utan kablar. En platt packning som garanterar IP65-skydd medföljer.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Fältanslutningsbar anslutning, Ventilstickpropp, Hona, vinklad |
| Art.nr. | 1873070000 |
| Typ | SAIB-VSA-3P/250/9-OB |
| GTIN (EAN) | 4032248495344 |
| Förp. | 1 Stück |

SAIB-VSA-3P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 24 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Anslutningsarea max. | 1,5 mm ² | Anslutningsarea min. | 0,34 mm ² |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning | Antal poler | 3 |
| Förskruvningar | PG 9 | Isolationshållfasthet | 10 ⁸ Ω |
| Kabeldiameter | 6...8 mm (PG9) / 8...10 mm (PG11) | Kabeldiameter max. | 8 mm |
| Kabeldiameter min. | 6 mm | Kapslingsmaterial | PA 6 GF |
| Kodering | Bryggform A (18 mm) | Kontakttyta | Ni |
| LED | Nej | Leddiameter, max. | 1,5 mm ² |
| Leddiameter, min. | 0,34 mm ² | Märkspänning | 250 V |
| Märkström | 10 A | Nedsmuttningsgrad | 3 |
| Skyddsklass | IP 65 | Skyddskoppling | utan koppling |
| Stickcykler | ≤ 50 | Temperaturområde kapsling | -25...+85 °C |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002062 | ETIM 7.0 | EC003623 |
| ETIM 8.0 | EC003623 | ETIM 9.0 | EC003623 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-05 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-05 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-05 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-05 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Nedladdningar

| | |
|------------|--|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |