

SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Egyedi igényekre szabható dugókat gyakran használunk a különleges célú gépgyártásban. Ilyen dugaszok mágnesszelepek csatlakoztatására használatosak. A szelepcsatlakozók az összes szabványos kialakítás típusban kaphatók. A választék tartalmazza az A, B ipari, a DIN szerinti B, C ipari és a DIN szerinti C kialakítás típusokat. A szelepcsatlakozók 3 és 4-sarkú változatban kábel nélkül kaphatók. Lapos tömítést mellékelünk, amelyet ha felcsavaroznak, garantálja az IP 65-ös védettséget.

Általános rendelési adatok

Verzió	Terepen rögzíthető csatlakozó, Szelepcsatlakozó, Hüvely (mama) , hajlított
Rendelési szám	1873150000
Típus	SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB
GTIN (EAN)	4032248492527
Qty.	1 Stück

SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 28 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	1,5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,34 mm ²	Dugaszolási ciklusok	≤ 50
Ház fő anyaga	PA 6 GF	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Kábelátmérő	6...8 mm (PG9) / 8...10 mm (PG11)	Kábelátmérő, max.	10 mm
Kábelátmérő, min.	8 mm	Kódolás	A építési forma (18 mm)
LED	Nem	Névleges feszültség	230 V
Névleges áram	10 A	Pólusszám	3
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	10 ⁸ Ω
Tömszelencék	PG 11	Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Áramkör nélkül
Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,34 mm ²
Védelmi osztály	IP65	Érintkező felület	Ni

Besorolások

ETIM 6.0	EC002062	ETIM 7.0	EC003623
ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ECLASS 9.0	27-44-01-05	ECLASS 9,1	27-44-01-05
ECLASS 10.0	27-44-01-05	ECLASS 11.0	27-44-01-05
ECLASS 12.0	27-44-01-05	ECLASS 13.0	27-44-01-05

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN