

SAIB-VSCD-4P/250/7-OB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Les connecteurs d'électrovanne à équiper sont souvent utilisés dans les applications spéciales d'ingénierie mécanique. Ces connecteurs sont utilisés pour le raccordement d'électrovannes. Les connecteurs d'électrovanne sont disponibles sous toutes les formes standard. La gamme inclut les formes A, B industrielle, B selon DIN, C industrielle et C selon DIN. Les connecteurs d'électrovanne sont disponibles en version 3 et 4 pôles, sans câbles. Un joint plat, livré avec le produit, garantit un indice IP65 après vissage.

Informations générales de commande

Version	Connecteur attachable, Connecteur d'électrovanne, Femelle coudée
Référence	1873230000
Type	SAIB-VSCD-4P/250/7-OB
GTIN (EAN)	4032248495450
Qté.	1 pièce(s)

SAIB-VSCD-4P/250/7-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	12 g
-----------	------

Classifications

ETIM 6.0	EC002062	ETIM 7.0	EC003623
ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ECLASS 9.0	27-44-01-05	ECLASS 9.1	27-44-01-05
ECLASS 10.0	27-44-01-05	ECLASS 11.0	27-44-01-05
ECLASS 12.0	27-44-01-05	ECLASS 13.0	27-44-01-05

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	Forme boîtier C DIN (8 mm)	Courant nominal	10 A
Cycles d'enfichage	≤ 50	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP65	Diamètre de câble	4...6 mm
Diamètre de câble, max.	6 mm	Diamètre de câble, min.	4 mm
LED	Non	Matériau de base du boîtier	PA 6 GF
Nombre de pôles	4	Plage de températures du coffret	-25...+85 °C
Presse-étoupes	PG 7	Protection par coupe-circuits	sans circuit
Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,34 mm ²
Section de raccordement, max.	1,5 mm ²	Section de raccordement, min.	0,34 mm ²
Surface du contact	Ni	Tenue d'isolation	10 ⁸ Ω
Type de raccordement	Raccordement vissé		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN