

**SAIB-VSCD-4P/250/7-OB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Konfektionerbara ventilkontakter används ofta särskilt inom maskinteknik. De används för anslutning av magnetventiler. Kontaktdonen finns i alla standardmodeller. Sortimentet omfattar modeller av typerna A, B Industriell, B enligt DIN, C Industriell och C enligt DIN. De finns att få i 3- och 4-poliga versioner utan kablar. En platt packning som garanterar IP65-skydd medföljer.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Fältanslutningsbar anslutning, Ventilstickpropp, Hona, vinklad
Art.nr.	<a href="#">1873230000</a>
Typ	SAIB-VSCD-4P/250/7-OB
GTIN (EAN)	4032248495450
Förp.	1 Stück

## SAIB-VSCD-4P/250/7-OB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 12 g

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Anslutningsarea min.	0,34 mm <sup>2</sup>
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal poler	4
Förskruvningar	PG 7	Isolationshållfasthet	10 <sup>8</sup> Ω
Kabeldiameter	4...6 mm	Kabeldiameter max.	6 mm
Kabeldiameter min.	4 mm	Kapslingsmaterial	PA 6 GF
Kodering	Bryggform C DIN (8 mm)	Kontakttyta	Ni
LED	Nej	Ledardiameter, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0,34 mm <sup>2</sup>	Märkström	10 A
Nedsmuttningsgrad	3	Skyddsklass	IP 65
Skyddskoppling	utan koppling	Stickcykler	≤ 50
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002062	ETIM 7.0	EC003623
ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ECLASS 9.0	27-44-01-05	ECLASS 9.1	27-44-01-05
ECLASS 10.0	27-44-01-05	ECLASS 11.0	27-44-01-05
ECLASS 12.0	27-44-01-05	ECLASS 13.0	27-44-01-05

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>