

ESG 6/15 K MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkesínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|--|
| Verzió | ESG, Készülékjelölők x 15 mm, PA 66, Szín: sárga, Öntapadós |
| Rendelési szám | 1880130000 |
| Típus | ESG 6/15 K MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4032248478910 |
| Qty. | 200 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2715590000 2438520000 2438510000 |

ESG 6/15 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 1 mm | Mélység (coll) | 0,039 inch |
| Magasság | 6 mm | Magasság (coll) | 0,236 inch |
| Szélesség | 15 mm | Szélesség (coll) | 0,591 inch |
| Nettó tömeg | 0,485 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...60 °C |
|------------------------------|-------------|

Általános adatok

| | |
|---|-------------------------------|
| Alkalmazás/gyártó | Öntapadós |
| Anyag | PA 66 |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 |
| Halogén | Nem |
| Jelölők száma kombinációként | 1 MultiCard = Készülékjelölők |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája MultiCard |
| Ragasztóanyag | Kétoldalú ragasztószalag |
| Szélesség | 15 mm |
| Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
| Változat | Öntapadós |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...60 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 60 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9,1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-----------------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Product Change Notification | MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

ESG 6/15 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

