

SAIL-VSA-DS-10U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller erbjuder ventilanslutningsstickproppar som anslutningsledningar med M12 anslutningsstickproppar och en ände utan anslutning. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringsselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har alla en skyddskoppling. Weidmüller erbjuder ventilanslutningsstickproppar av typ A, B och C enligt DIN och Industristandarder. Skyddsklassen IP 67 uppfylls i istuckat läge. Anslutningsvinkeln är också en avgörande faktor: Weidmüller kan också leverera 0° versioner för typ B och BD, d.v.s. ledningsanslutningsvinkeln är placerad vid PE-kontakten.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ventilstickpropp, Kabelände öppen - ventilstickpropp
Art.nr.	1896991000
Typ	SAIL-VSA-DS-10U
GTIN (EAN)	4032248752089
Förp.	1 Stück

SAIL-VSA-DS-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	59 g
-----------	------

Tekniska data för kabel

Accelerartion	5 m/s ²	Antal poler	4 (3 + PE)
Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter	Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter
Beständighet mot svetsgnistor	Nej	Färgkodning	blå, brun, grön/gul, svart, vit
Halogener	Nej	Kabellängd	10 m
Ledararea	0,34 mm ²	Mantelfärg	svart (liknande RAL 9005)
Mantelmateriel	PUR	PE-Funktion	Ja
Skärmad	Nej	Släpkedjetålighet	Ja
Säker mot svetsstänk	Nej	Temperaturområde, fast lagd	-40...90 °C
Temperaturområde, rörligt	-30...90 °C	Ytterdiameter	5.2 mm ± 0.2 mm
hastighet	200 m/s		

Allmänna tekniska data

Kapslingsmaterial	TPU	Kodering	Bryggform A (18 mm)
Kontaktmaterial	CuZn	LED	Ja
Märkspänning	24 V	Märkström	4 A
Nedsmutningsgrad	3	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C	Utförande	Kabelände öppen - ventilstickpropp

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-12	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-12	ECLASS 11.0	27-06-03-12
ECLASS 12.0	27-06-03-12	ECLASS 13.0	27-06-03-12

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN


SAIL-VSA-DS-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Profilritning



Kopplingsbild

