

**SCREWTY- M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ideální nástroj pro jakoukoliv práci**

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj na kabelová těsnění pro litá vedení M12
Objednací číslo	<a href="#">1900000000</a>
Typ	SCREWTY- M12
GTIN (EAN)	4032248375868
Množství	1 ks
Balení	Kartonový box

## SCREWTY- M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	33,3 mm	Šířka (v palcích)	1,311 inch
Délka	220 mm	Délka (v palcích)	8,661 inch
Čistá hmotnost	138,78 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj na kabelové průchodky pro rozvaděč SAI, velikost M12
---------------	--

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	Součástí dodávky: <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardní rukojeť 1/4 palce</li><li>• Nástavec M12 pro lisované linky</li></ul>
----------------------	--

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>