

## HDC 32B SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| Rendelési szám | <a href="#">1902600000</a>  |
| Típus          | HDC 32B SBU 1M32G   |
| GTIN (EAN)     | 4032248585625   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## HDC 32B SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                            |          |                             |            |
|----------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| Mélység                    | 139,4 mm | Mélység (coll)              | 5,488 inch |
| Magasság                   | 79 mm    | Magasság (coll)             | 3,11 inch  |
| Szélesség                  | 97 mm    | Szélesség (coll)            | 3,819 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 67 mm    | Rögzítési méret - szélesség | 112 mm     |
| Nettó tömeg                | 679 g    |                             |            |

## Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

## Méretetek

|                        |         |                    |         |
|------------------------|---------|--------------------|---------|
| B ház magasság         | 79 mm   | B1 alap magasság   | 5 mm    |
| C ház szélessége       | 82,5 mm | C1 alap szélessége | 92,5 mm |
| Furat osztás hossz, A2 | 112 mm  | Ház teljes hossza  | 94 mm   |
| Kábelbevezetés         | menetes |                    |         |

## Verzió

|                                |              |                            |                              |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| BG                             | 10           | Belső menet                | M 32                         |
| Felső kábelbevezetések száma   | 0            | Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész                    |
| Ház kivitele                   | Ház alsórész | Kivitel                    | Standard                     |
| Kábelbevezetés                 | menetes      | Kábelbevezetések mérete    | M 32                         |
| Meghúzási nyomaték             | 2 Nm         | Méret                      | 10                           |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 1            | Rögzítőrendszer kivitele   | Keresztkengyel az alsórészen |
| Suitable for ModuPlug®         | Igen         | Szorítás változat          | Oldalt rögzítő bilincs       |
| Szín (RAL)                     | RAL 7035     | Típus                      | Felépítés (aljzat)           |
| Tömítés                        | NBR          |                            |                              |

## Általános adatok

|                    |                         |                    |                               |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| ENT házak          | Nem                     | Felületi minőség   | Porbevonatos                  |
| Ház fő anyaga      | alumínium présöntvény   | Meghúzási nyomaték | 2 Nm                          |
| Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes | Védelmi osztály    | IP65 (bedugaszolt állapotban) |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9,1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Aceton                 |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Fúróolaj               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Gázolaj                |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Etilalkohol            |

## HDC 32B SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Sebességváltó-olaj     |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hidraulikaolaj         |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hűtőközeg              |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Mosóbenzin             |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Izzadság               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Prémium benzin         |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Víz                    |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | UV                     |
| Vegyszerállóság | Instabil               |
| Anyag           | Ózon                   |
| Vegyszerállóság | Instabil               |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                 |  |
|-----------------|--|
| REACH SVHC      | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  |
| SCIP            | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f   |
| Vegyszerállóság | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@40213cf2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7bb2f1b<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2aedb1e8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@66e55e43<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2fea28c1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@71f719d0<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@365294f7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7a89c338<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@45b5088 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4d2be04a<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6f7c2034 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5b58bee0<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5d96a13 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202      |

**HDC 32B SBU 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**


|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Engineering Data            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Product Change Notification | <a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a><br><a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a> |
| Technical Documentation     | <a href="#">1902600000 HDC_32B_SBU_1M32G_STP_Blatt_1.pdf</a>   |
| Katalógusok                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Kiadványok                  | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>  |

**HDC 32B SBU 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HDC 32B SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ház, felső kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 32B TOBU 1M40G         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1221070000</a> | HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248998180              | Dugóház, Felső kábelbemenet, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,  |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: M 40   |
| Típus          | HDC 32B TOBU 1PG29G        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1666870000</a> | HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190424077              | Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,  |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: PG 29  |
| Típus          | HDC 32B TOBU 1M32G         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1788430000</a> | HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248205967              | Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,  |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: M 32   |

## HDC 32B SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | HDC 32B DODQ 4B0          | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">165790000</a> | HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248964512             | Fedél ház alsórészhez, Keresztkegyl az alsórészen, Standard           |
| Qty.           | 1 Stück                   |   |

## Ház, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 32B TSBV 1M32G         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1788400000</a> | HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248205936              | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegyl az alsórészen,          |
| Qty.           | 1 Stück                    | Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32                               |

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | HDC 32B TSBV 1PG29G       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">166840000</a> | HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190424046             | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegyl az alsórészen,          |
| Qty.           | 1 Stück                   | Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29                              |