

HDC 24B TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 40 |
| Rendelési szám | 1902980000 |
| Típus | HDC 24B TOBU 1M40G |
| GTIN (EAN) | 4032248585274 |
| Qty. | 1 Stück |

HDC 24B TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Magasság | 63 mm | Magasság (coll) | 2,48 inch |
| Szélesség | 59 mm | Szélesség (coll) | 2,323 inch |
| Nettó tömeg | 267 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Méretetek

| | | | |
|-------------------|--------|------------------|---------|
| B ház magasság | 63 mm | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 120 mm | Kábelbevezetés | menetes |

Verzió

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| BG | 8 | Belső menet | M 40 |
| Felső kábelbevezetések száma | 1 | Felső rész/alsó rész/fedél | felső rész |
| Ház kivitele | Felső kábelbemenet, Dugóház | Kivitel | Standard |
| Kábelbevezetés | menetes | Kábelbevezetések mérete | M 40 |
| Méret | 8 | Oldalsó kábelbevezetések száma | 0 |
| Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel az alsórészen | Suitable for ModuPlug® | Nem |
| Szorítás változat | Oldalt rögzítő bilincs | Szín (RAL) | RAL 7035 |
| Típus | Dugó | | |

Általános adatok

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ENT házak | Nem | Felületi minőség | Porbevonatos |
| Ház fő anyaga | alumínium présöntvény | Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |
| Védelmi osztály | IP65 (bedugaszolt állapotban) | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Anyag | Aceton |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Fúróolaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Gázolaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Etilalkohol |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Sebességváltó-olaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |

HDC 24B TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|------------------------|
| Anyag | Hidraulikaolaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Hűtőközeg |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Mosóbenzin |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Izzadság |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Prémium benzin |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Víz |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | UV |
| Vegyszerállóság | Instabil |
| Anyag | Ózon |
| Vegyszerállóság | Instabil |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|-----------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |
| Vegyszerállóság | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a07920a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6763dd8f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2e0c1073 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2edb24df de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@482a74cc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@31dc57e3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7f9d5623 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@89768d3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1300f119 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@40b0dfd5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5589a5ae de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@66eb9e3c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@727723c1 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

Letöltések


| | |
|-----------------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Product Change Notification | 20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC 24B TOBU 1M40G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 24B TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt.

Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B DMDQ 2QB | Verzió |
| Rendelési szám | 1665640000 | HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190422660 | Fedél házfelső részhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 24B DMDQ 2QB N | Verzió |
| Rendelési szám | 1559760000 | HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4050118676754 | Fedél házfelső részhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard |
| Qty. | 1 Stück | |