

## HDC 24D SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
Rendelési szám	<a href="#">1903220000</a>
Típus	HDC 24D SBU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248588183
Qty.	1 Stück

## HDC 24D SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	115,7 mm	Mélység (coll)	4,555 inch
Magasság	74 mm	Magasság (coll)	2,913 inch
Szélesség	55,5 mm	Szélesség (coll)	2,185 inch
Rögzítési méret - magasság	45 mm	Rögzítési méret - szélesség	82 mm
Nettó tömeg	354 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## Méretetek

B ház magasság	74 mm	B1 alap magasság	5 mm
C ház szélessége	43 mm	C1 alap szélessége	55,5 mm
Furat osztás hossz, A2	82 mm	Ház teljes hossza	73 mm
Kábelbevezetés	menetes		

## Verzió

BG	4	Belső menet	M 32
Felső kábelbevezetések száma	0	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Ház kivitele	Ház alsórész	Kivitel	magas
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	M 32
Méret	4	Oldalsó kábelbevezetések száma	1
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs	Szín (RAL)	RAL 7035
Típus	Felépítés (aljzat)	Tömítés	NBR

## Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló

## HDC 24D SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@651324d2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@630cb910 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6a2a28e6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@431f1998 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3fd6909d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@39147a4e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2421892 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@392a029b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@32732f5b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@28afe551 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3abbee5e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@53ec1d48 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@784ef999

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Product Change Notification	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 13:58:16 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## HDC 24D SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24D TSB 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1654170000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190406998	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 10B TSB 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1654090000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190406912	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 10B TSB 1M20G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787560000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204908	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 24D TSB 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787230000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204571	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 10B TSB 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787550000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204892	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 10B TSB 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1654070000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190406899	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 24D TSB 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1654150000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190406974	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 24D TSB 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787240000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204588	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: M 25

## HDC 24D SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B TOBU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787600000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204946	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 10B TOBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1654240000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190407063	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 24D TOBU 2M20G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1336600000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65, IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4050118175257	állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az
Qty.	1 Stück	alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 24D TOBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787300000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204649	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 24D TOBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1654320000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190407148	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 10B TOBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787590000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204939	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 10B TOBU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1654220000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190407049	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 24D TOBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787290000</a>	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204632	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32