

## HDC 32A SBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok  
- az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Rendelési szám | <a href="#">1903870000</a>   |
| Típus          | HDC 32A SBU 1M25G  |
| GTIN (EAN)     | 4032248586110  |
| Qty.           | 1 Stück  |

## HDC 32A SBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                            |       |                             |            |
|----------------------------|-------|-----------------------------|------------|
| Magasság                   | 75 mm | Magasság (coll)             | 2,953 inch |
| Szélesség                  | 68 mm | Szélesség (coll)            | 2,677 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 46 mm | Rögzítési méret - szélesség | 92 mm      |
| Nettó tömeg                | 473 g |                             |            |

## Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

## Méretetek

|                        |         |                    |         |
|------------------------|---------|--------------------|---------|
| B ház magasság         | 75 mm   | B1 alap magasság   | 5 mm    |
| C ház szélessége       | 56 mm   | C1 alap szélessége | 64,5 mm |
| Furat osztás hossz, A2 | 92 mm   | Ház teljes hossza  | 82 mm   |
| Kábelbevezetés         | menetes |                    |         |

## Verzió

|                                |              |                            |                              |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| BG                             | 7            | Belső menet                | M 25                         |
| Felső kábelbevezetések száma   | 0            | Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész                    |
| Ház kivitele                   | Ház alsórész | Kivitel                    | Standard                     |
| Kábelbevezetés                 | menetes      | Kábelbevezetések mérete    | M 25                         |
| Meghúzási nyomaték             | 1,2 Nm       | Méret                      | 7                            |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 1            | Rögzítőrendszer kivitele   | Keresztkengyel az alsórészen |
| Suitable for ModuPlug®         | Nem          | Szorító változat           | Oldalt rögzítő bilincs       |
| Szín (RAL)                     | RAL 7035     | Típus                      | Felépítés (aljzat)           |
| Tömítés                        | NBR          |                            |                              |

## Általános adatok

|                    |                         |                    |                               |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| ENT házak          | Nem                     | Felületi minőség   | Porbevonatos                  |
| Ház fő anyaga      | alumínium présöntvény   | Meghúzási nyomaték | 1,2 Nm                        |
| Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes | Védelmi osztály    | IP65 (bedugaszolt állapotban) |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9,1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Aceton                 |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Fúróolaj               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Gázolaj                |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Etilalkohol            |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |

## HDC 32A SBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Sebességváltó-olaj     |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hidraulikaolaj         |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hűtőközeg              |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Mosóbenzin             |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Izzadság               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Prémium benzin         |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Víz                    |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | UV                     |
| Vegyszerállóság | Instabil               |
| Anyag           | Ózon                   |
| Vegyszerállóság | Instabil               |

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

|                 |   |
|-----------------|---|
| REACH SVHC      | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3   |
| SCIP            | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f  |
| Vegyszerállóság | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@24062ba3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3d746222<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@38631bbf de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5814a05<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@104f3225 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@eb4277c<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2e2a6bf6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2174cd54<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@48c30d45 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@67634ce6<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1aebee27 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1d728e43<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4d8b018d |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E92202      |

## Letöltések

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Engineering Data            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Product Change Notification | <a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a><br><a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a> |
| Katalógusok                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Kiadványok                  | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>   |

A létrehozás dátuma 2024. május 20. 11:27:53 CEST


A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**HDC 32A SBU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HDC 32A SBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 32A TSBU 1M32G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787950000</a> | HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248205394              | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen,       |
| Qty.           | 1 Stück                    | Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32                              |
| Típus          | HDC 32A TSBU 1M25G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787960000</a> | HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248205400              | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen,       |
| Qty.           | 1 Stück                    | Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25                              |
| Típus          | HDC 32A TSBU 1PG21G        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1665670000</a> | HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190422691              | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen,       |
| Qty.           | 1 Stück                    | Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21                             |
| Típus          | HDC 32A TSBU 1PG29G        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1665690000</a> | HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190422714              | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen,       |
| Qty.           | 1 Stück                    | Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29                             |

## HDC 32A SBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 32A DODQ 4B0           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1665920000</a> | HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190422950              | Fedél ház alsórészhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard        |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 32A TOBU 1M32G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787990000</a> | HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248205431              | Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: M 32  |

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 32A TOBU 1PG29G        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1665810000</a> | HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190422837              | Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: PG 29                                       |

## HDC 32A SBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 32A TOBU 1PG21G        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1665790000</a> | HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190422813              | Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegyel az alsórészen, Standard,  |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: PG 21                                       |