

## HDC 40D TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok  
- az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 40
Rendelési szám	<a href="#">1904800000</a>
Típus	HDC 40D TSBU 1M40G
GTIN (EAN)	4032248521852
Qty.	1 Stück

## HDC 40D TSB 1M40G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	93,3 mm	Mélység (coll)	3,673 inch
Magasság	76 mm	Magasság (coll)	2,992 inch
Szélesség	59 mm	Szélesség (coll)	2,323 inch
Nettó tömeg	260 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## Méretetek

B ház magasság	76 mm	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	93,3 mm	Kábelbevezetés	menetes

## Verzió

BG	6	Belső menet	M 40
Felső kábelbevezetések száma	0	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Ház kivitele	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház	Kivitel	magas
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	M 40
Méret	6	Oldalsó kábelbevezetések száma	1
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs	Szín (RAL)	RAL 7035
Típus	Dugó		

## Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
Anyag	Aceton		
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló		
Anyag	Fúróolaj		
Vegyszerállóság	Ellenálló		
Anyag	Gázolaj		
Vegyszerállóság	Ellenálló		
Anyag	Etilalkohol		
Vegyszerállóság	Ellenálló		
Anyag	Sebességváltó-olaj		

## HDC 40D TSB 1M40G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@278b27d0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1c5900fd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@38cd477b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6b1d63d7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@15566cc3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@415cd87c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1378b9b3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@137b73d0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@35ed2508 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@12d584f1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@44360239 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@c9b0c9c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5002bd62

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Product Change Notification	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

A létrehozás dátuma 2024. május 3. 2:27:01 CEST


A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**HDC 40D TSBU 1M40G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HDC 40D TSB 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 40D KBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1657310000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190410360	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D KBU 2M32G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1545510000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4050118558333	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D KBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1967670000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4032248670178	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D KBU 1M25G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1559890000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4050118676440	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D KBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787190000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248204533	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D KBU 1M32G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1559900000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4050118673265	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 16B KBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1657270000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190410322	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D KBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787200000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248204540	
Qty.	1 Stück	

## HDC 40D TSB 1M40G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B ABU N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8488590000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118541526	Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 16B ABU	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1208600000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190881351	Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem
Qty.	1 Stück	cserélhető, Standard

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B DMDQ 2QB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1665270000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421977	Fedél házfelső részéhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	

## HDC 40D TSB 1M40G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B SBU 2M25G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">2560930000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4050118673531	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D SBU 2M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787110000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204458	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 16B SBU 1M25G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">2560740000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4050118673234	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 16B SBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1899980000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4032248520718	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D SBU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1656810000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190409821	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 21
Típus	HDC 16B SBU 1PG21G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">2560940000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4050118676716	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 16B SBU 2PG21G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">2560950000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4050118676921	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D SBU 2M25G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">2561020000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118676914	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 21

## HDC 40D TSB 1M40G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC 40D SBU 1M32G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1561030000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118676464	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 21
Típus	HDC 40D SBU 1PG29G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1560770000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118893595	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 21
Típus	HDC 40D SBU 2PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1566840000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190409852	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 29
Típus	HDC 16B SBU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1566730000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190409746	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 40D SBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1902990000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248592968	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 40D SBU 2M32G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1561040000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118676457	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 21
Típus	HDC 40D SBU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787120000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204465	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 40D SBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1566830000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190409845	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 29
Típus	HDC 16B SBU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1788240000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248205776	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 16B SBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1566720000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190409739	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 40D SBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1902970000</a>	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248592951	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25