

M-PRINT PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Az M-Print® PRO nyomtató és megrendelő szoftver jelölőkhöz és címkékhez® egy professzionális Windows®-alapú megoldás a Weidmüller címkéinek és jelölőinek nyomtatásához és megrendeléséhez. Ezzel a szoftverrel optimalizálni lehet az elektromos berendezések azonosításának folyamatát. Tervezés és jelölőanyag megrendelése egyszerűen, professzionálisan és gyorsan: szöveggel, keretekkel, vonalakkal, grafikával, vonalkóddal, sorozatszámokkal és fényképpel.

- Integrált termékkatalógus minden címkéhez és jelölőhöz, ábrákkal és a weboldalra, illetve a termékek adatlapjaira mutató hivatkozásokkal
- A címkék és jelölők annyi szinten tervezhetők, amennyi szükséges
- Egyedi szöveges karakterek testre szabott formázása (RTF)
- Szövegek és formátumuk másolása és beillesztése
- Elérhető 20 nyelven UNICODE támogatással
- Adatbevitel címkéken és táblázatkezelőkben, vagy közvetlenül Microsoft Excelben
- Skálák létrehozása; numerikus és alfanumerikus számlálók és sorozatok
- Sokféle képformátum (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Képtárház az elektromos tervezésben használt szimbólumokkal
- Termék-nyomtató párosítási lehetőségek, pl. ESG 9/20 - PrintJet; MultiMark a hőnyomtatóhoz

- On-line internetes frissítési szolgáltatás
- Weidmüller Configurator (WMC) interfész
- Importáló varázsló számos fájlformátumhoz (*.txt, *.csv, *.xml stb.) a saját importálási szűrő létrehozásához
- Adatátvitel CAE-rendszerekből
- Folyamatos nyomtatási előnézet: már a tervezési fázisban látható, hogyan fog kinézni a nyomtatás, WYSIWYG szerkesztés
- Támogatott nyomtatóeszközök: Minden Weidmüller nyomtató (pl. PrintJet CONNECT, THM MultiMark stb.) és szabványos nyomtatók Microsoft Windows® meghajtóval
- Optimális és gyors illesztés a kimeneti eszközökhöz
- Jelölők és címkék többszintű strukturálása

Általános rendelési adatok

Verzió	Szoftver jelölésekhez, Szoftver, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Nyomtatószoftver
Rendelési szám	1905490000
Típus	M-PRINT PRO
GTIN (EAN)	403224852629 1
Qty.	1 Stück

M-PRINT PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	24 g
-------------	------

Feliratozó rendszerek

Letöltés	Memória (RAM)	256 MB
Nyelv	Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
	Többnyelvű	
Szoftver	Nyomtatószoftver	

Besorolások

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9,1	19-21-07-04
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

M-PRINT PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Software

[Software – M-Print® PRO - BR - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - CN - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - CZ - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - DE - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - DK - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - EN - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - ES - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - FI - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - FR - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - HU - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - IT - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - JP - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - KR - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - Multi Language - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - NL - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - NO - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - PL - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - PT - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - RU - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - SE - Version 9.10](#)
[Software – M-Print® PRO - TR - Version 9.10](#)

User Documentation

[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - BR](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - CN](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - CZ](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - DE](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - DK](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - EN](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - ES](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - FI](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - FR](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - HU](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - IT](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - JP](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - KR](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - NL](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - NO](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - PL](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - RU](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - TR](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - PT](#)
[Manual - M-Print® PRO v 9.10 - SE](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok