

VG M40-K67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Polyamid 6 |
| Objednací číslo | 1909730000 |
| Typ | VG M40-K67 |
| GTIN (EAN) | 4032248536658 |
| Množství | 10 ks |

VG M40-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Výška | 51,5 mm | Výška (v palcích) | 2,028 inch |
| Délka | 69,5 mm | Délka (v palcích) | 2,736 inch |
| Čistá hmotnost | 78,1 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|----------------|
| Provozní teplota | -20 °C...80 °C |
|------------------|----------------|

Všeobecné informace

| | | | |
|---|---------|---|--------------|
| AF velikost 1 | 53 mm | Délka závitu | 18 mm |
| Halogen | Ne, Ano | Kabelové vývodky | metrické |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | Materiál | Polyamid 6 |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -20 °C |
| Silikon | Ne | Standardy | EN/IEC 62444 |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | Stupeň krytí | IP67 |
| Těsnění | NBR | Utahovací moment | 5 Nm |
| Utahovací moment pojistné matice, max. | 5,5 Nm | Utahovací moment pojistné matice, min. | 4,5 Nm |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 5,5 Nm | Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 4,5 Nm |
| Utahovací moment uzavřené matice, max. | 20,5 Nm | Utahovací moment uzavřené matice, min. | 19,5 Nm |
| Vnější průměr kabelu, max. | 32 mm | Vnější průměr kabelu, min. | 22 mm |
| Vnější závit | M 40 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

VG M40-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | SKMU M40 - K GR | Verze |
| Objednací číslo | 6772490000 | SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248130238 | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Množství | 50 ks | |

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | GWDR M40-NP | Verze |
| Objednací číslo | 6736270000 | GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na |
| GTIN (EAN) | 4008190956066 | obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Neopren |
| Množství | 20 ks | |

VG M40-K67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | GWDR M40-PO | Verze |
| Objednací číslo | 6777970000 | GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na |
| GTIN (EAN) | 4032248158232 | obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Polyetylén |
| Množství | 50 ks | |