

VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norm VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6
Objednací číslo	1909780000
Typ	VG PG11-K67
GTIN (EAN)	4032248536702
Množství	50 ks

VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	29 mm	Výška (v palcích)	1,142 inch
Délka	37 mm	Délka (v palcích)	1,457 inch
Čistá hmotnost	8,78 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...80 °C
------------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	22 mm	Délka závitu	8 mm
Halogen	Ne, Ano	Kabelové vývodky	PG
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 6
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Silikon	Ne	Stoupání závitu	1,41 mm
Stupeň krytí	IP67	Těsnění	NBR
Utahovací moment	2 Nm	Utahovací moment pojistné matice, max.	2,5 Nm
Utahovací moment pojistné matice, min.	1,5 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	2,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	1,5 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	3 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	2 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	10 mm
Vnější průměr kabelu, min.	5 mm	Vnější závít	PG 11

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG11-NP	Verze
Objednací číslo	6719560000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190352820	obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 11, Neopren
Množství	100 ks	

Ploché polyetylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG11-PO	Verze
Objednací číslo	6719460000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190352714	obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 11, Polyetylén
Množství	100 ks	

VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG11-K GR	Verze
Objednací číslo	6697460000	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, PG 11, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190880576	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Množství	100 ks	