

VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Verzió	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Poliamid 6
Rendelési szám	1909780000
Típus	VG PG11-K67
GTIN (EAN)	4032248536702
Qty.	50 Stück

VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	29 mm	Magasság (coll)	1,142 inch
Hossz	37 mm	Hossz, inch	1,457 inch
Nettó tömeg	8,78 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
-------------------	----------------

Általános információk

AF 1. méret	22 mm	Anyag	Poliamid 6
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	2,5 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	1,5 Nm
Halogén	Nem, Igen	Kábel külső átmérője, max.	10 mm
Kábel külső átmérője, min.	5 mm	Külső menet	PG 11
Meghúzási nyomaték	2 Nm	Menet hossza	8 mm
Menetemelkedés	1,41 mm	Rögzítőanya nyomatéka, max.	2,5 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, min.	1,5 Nm	Szilikon	Nem
Tömszelencék	PG	Tömítőbetét	NBR
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Védelmi osztály	IP67
Zárt anya nyomatéka, max.	3 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	2 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU PG11-K GR	Verzió
Rendelési szám	1697460000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, PG 11, 5 mm, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4008190880576	(PA6 - GF30)
Qty.	100 Stück	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG11-PO	Verzió
Rendelési szám	1719460000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 11, Polietilén
GTIN (EAN)	4008190352714	
Qty.	100 Stück	

VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG11-NP	Verzió
Rendelési szám	1719560000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 11, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352820	
Qty.	100 Stück	