

**VG M25-1/MS68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1909920000</a>
Typ	VG M25-1/MS68
GTIN (EAN)	4032248536849
Förp.	25 Stück

## VG M25-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	32,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,28 inch
Längd	40,5 mm	Bygglängd (tum)	1,594 inch
Nettovikt	49,12 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

## Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk, M 25	Gänga (yttre)	M 25
Gängningslängd	8 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Ja	Kabeldiameter utsidan max.	17 mm
Kabeldiameter utsidan min.	11 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	27 mm	Nyckelbredd 1	27 mm
Nyckelbredd 2	27 mm	O-Ring	NBR
Plintinsats	Polyamid	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Tätning	NBR	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Vridmoment kupolmutter, max.	14,5 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	13,5 Nm
Vridmoment muffar, max.	6,5 Nm	Vridmoment muffar, min.	5,5 Nm
Åtdragningsmoment	8 Nm		

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E-199260
Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)	E-199260	DEF   Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Skapandedatum den 2 maj 2024 14:40:53 CEST

Katalogversion 20.04.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## VG M25-1/MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00</a>
---	---

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
----------------------	---------------------------------

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

Broschyrer	
------------	--

## VG M25-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Mässingslåsmuttrar, obehandlade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M25 MS SC	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0930640003</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 25, 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248976072	Mässing
Förp.	25 Stück	

## Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M25-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1736250000</a>	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningssring, M 25, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956042	
Förp.	100 Stück	

## VG M25-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Plantätning i nylon - KSWN

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M25	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1076640000</a>	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 25, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838684	
Förp.	25 Stück	

## Mässingsmuttrar, förnicklade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M25 MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1737010000</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 25, 3.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956486	Mässing, förnicklad
Förp.	100 Stück	

## VG M25-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M25-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1777950000</a>	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 25, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158218	
Förp.	50 Stück	

## Vulkaniserad fibertätning - KSWF

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	KSWF M25	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0899770000</a>	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 25,
GTIN (EAN)	4032248850167	Vulkanfiber
Förp.	25 Stück	