

VG M40-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrozumnější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná |
| Objednací číslo | 1909940000 |
| Typ | VG M40-1/MS68 |
| GTIN (EAN) | 4032248536863 |
| Množství | 10 ks |

Datum vytvoření 28. dubna 2024 18:07:28 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VG M40-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Výška | 43,5 mm | Výška (v palcích) | 1,713 inch |
| Délka | 52,5 mm | Délka (v palcích) | 2,067 inch |
| Čistá hmotnost | 76,1 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|-----------------|
| Provozní teplota | -40 °C...100 °C |
|------------------|-----------------|

Všeobecné informace

| | | | |
|---|----------------|---|--|
| AF velikost 1 | 43 mm | AF velikost 2 | 43 mm |
| Délka závitu | 9 mm | Halogen | Ano |
| Kabelové vývody | metrické, M 40 | Materiál | Mosaz poniklovaná |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | Stupeň krytí | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Stupeň krytí (UL) | Type 4X | Stupeň krytí s GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Těsnicí O-kroužek | NBR | Těsnění | NBR |
| Těsnění | CR | Upínací vložka | Polyamid |
| Utahovací moment | 12 Nm | Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 12,5 Nm |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 11,5 Nm | Utahovací moment uzavřené matice, max. | 18 Nm |
| Utahovací moment uzavřené matice, min. | 16 Nm | Velikost AF | 43 mm |
| Vnější průměr kabelu, max. | 28 mm | Vnější průměr kabelu, min. | 19 mm |
| Vnější závit | M 40 | | |

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

| | | | |
|--|----------------|---|----------|
| DEF Podmínky osvědčení | DNV, UL, cULus | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD) | E-14047 |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL) | E-199260 | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus) | E-199260 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

VG M40-1/MS68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke staženíOsvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

VG M40-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | GWDR M40-NP | Verze |
| Objednací číslo | 6736270000 | GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na |
| GTIN (EAN) | 4008190956066 | obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Neopren |
| Množství | 20 ks | |

Ploché polyetylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | GWDR M40-PO | Verze |
| Objednací číslo | 6777970000 | GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na |
| GTIN (EAN) | 4032248158232 | obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Polyetylén |
| Množství | 50 ks | |

VG M40-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M40 MS SC | Verze |
| Objednací číslo | 6930640005 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 4.8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248976096 | Mosaz |
| Množství | 10 ks | |

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M40 MS | Verze |
| Objednací číslo | 6737030000 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956509 | Mosaz poniklovaná |
| Množství | 50 ks | |