

VG M40-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Verzió	VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1909940000
Típus	VG M40-1/MS68
GTIN (EAN)	4032248536863
Qty.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 9:50:10 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

VG M40-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	43,5 mm	Magasság (coll)	1,713 inch
Hossz	52,5 mm	Hossz, inch	2,067 inch
Nettó tömeg	76,1 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260	Tanúsító intézet	DNV, UL, cULus

Általános információk

AF 1. méret	43 mm	AF 2. méret	43 mm
AF mérete	43 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	12,5 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	11,5 Nm
Halogén	Igen	Kábel külső átmérője, max.	28 mm
Kábel külső átmérője, min.	19 mm	Külső menet	M 40
Meghúzási nyomaték	12 Nm	Menet hossza	9 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Protection class (UL)	Type 4X	Szorítóbetét	Poliamid
Tömszelencék	metrikus, M 40	Tömítés	NBR
Tömítőbetét	CR	Védelmi osztály	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Zárt anya nyomatéka, max.	18 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	16 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

VG M40-1/MS68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VG M40-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sárgaréz záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M40 MS SC	Verzió
Rendelési szám	6930640005	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 40, 4.8 mm, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4032248976096	
Qty.	10 Stück	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M40-NP	Verzió
Rendelési szám	1736270000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 40, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956066	
Qty.	20 Stück	

VG M40-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M40 MS	Verzió
Rendelési szám	1737030000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 40, 5 mm, Sárgaréz,
GTIN (EAN)	4008190956509	nikkelezett
Qty.	50 Stück	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M40-PO	Verzió
Rendelési szám	177970000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 40, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158232	
Qty.	50 Stück	