

## VG M50-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

## Általános rendelési adatok

Verzió	VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	<a href="#">1909950000</a>
Típus	VG M50-1/MS68
GTIN (EAN)	4032248536870
Qty.	5 Stück

## VG M50-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	52 mm	Magasság (coll)	2,047 inch
Hossz	61 mm	Hossz, inch	2,402 inch
Nettó tömeg	289,6 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

## Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260	Tanúsító intézet	DNV, UL, cULus

## Általános információk

AF 1. méret	58 mm	AF 2. méret	58 mm
AF mérete	58 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	18,5 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	17,5 Nm
Halogén	Igen	Kábel külső átmérője, max.	38 mm
Kábel külső átmérője, min.	27 mm	Külső menet	M 50
Meghúzási nyomaték	18 Nm	Menet hossza	9 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Protection class (UL)	Type 4X	Szorítóbetét	Poliamid
Tömszelencék	metrikus, M 50	Tömítés	NBR
Tömítőbetét	CR	Védelmi osztály	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Zárt anya nyomatéka, max.	31 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	29 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**VG M50-1/MS68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## VG M50-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vulkanizált üvegszáltömítés - KSWF



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	KSWF M50	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1076720000</a>	KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost), Tömítőgyűrű, M 50, Vulkanizált
GTIN (EAN)	4032248838646	szál
Qty.	25 Stück	

## Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M50 MS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1737040000</a>	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 50, 5 mm, Sárgaréz,
GTIN (EAN)	4008190956516	nikkelezett
Qty.	25 Stück	

## VG M50-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Sárgaréz záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M50 MS SC	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6930640006</a>	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 50, 5 mm, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4032248976102	
Qty.	5 Stück	

## Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M50-PO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1777980000</a>	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 50, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158249	
Qty.	50 Stück	

## VG M50-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Nylon lapos tömítés - KSWN



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	KSWN M50	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6900660000</a>	KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 50, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248850105	
Qty.	25 Stück	

## Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M50-NP	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1736280000</a>	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 50, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956073	
Qty.	20 Stück	