

SAIL-VSCD-M8G-3-10U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezetéként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Szelepcsatlakozó, Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó |
| Rendelési szám | 1916701000 |
| Típus | SAIL-VSCD-M8G-3-10U |
| GTIN (EAN) | 4032248907502 |
| Qty. | 1 Stück |

SAIL-VSCD-M8G-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 253 g

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| A következő kábeltartókhöz: | Igen | Gyorsulás | 5 m/s ² |
| Hajlítási ciklusok | 2 millió | Hajlítási sugár, min., mozgó | 10 x kábelátmérő |
| Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő | Halogén | Nem |
| Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás | Nem | Hegesztésnek ellenálló | Nem |
| Kábelhossz | 10 m | Köpeny anyaga | PUR |
| Köpeny színe | fekete | Outside diameter | 4.6 mm ± 0.2 mm |
| Pólusok száma | 3 | Sebesség | 200 m/s |
| Szigetelés | PP | Színkód gyűrű | Barna, Kék, Zöld / sárga |
| Temperature range, moving | -25...80 °C | Érkereztszmetzet | 0,5 mm ² |
| árnyékolt | Nem | | |

Általános műszaki adatok

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--|
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C | Kódolás | C építési forma DIN (8 mm), M8 = nincs |
| LED | Igen | Meghúzási nyomaték | M3 rögzítőcsavar: 0,4 Nm, M2,5 rögzítőcsavar: 0,3 Nm |
| Névleges feszültség | 24 V | Névleges áram | 4 A |
| Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Fojtódióda | Változat | Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban | Érintkező felület | ónozott |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001855 | ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-12 | ECLASS 9,1 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-12 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-12 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-12 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN |


SAIL-VSCD-M8G-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz




Méretrajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

