

**SAIS 4/9-VA D-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

M12-kontaktdon i IP 67 finns med skruv- eller fjäderanslutning.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Fältanslutningsbar anslutning, M12, Stift, rakt
Art.nr.	<a href="#">1920700001</a>
Typ	SAIS 4/9-VA D-COD
GTIN (EAN)	4032248647941
Förp.	1 Stück

## SAIS 4/9-VA D-COD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 45 g

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Anslutningsarea min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Anslutningstyp	Fjäderanslutning	Antal poler	4
Isolationshållfasthet	10 <sup>8</sup> Ω	Kabeldiameter	6...8 mm (PG9)
Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	6 mm
Kapslingsmaterial	1.4404/316L	Kodering	D-kodad
Kontaktyta	förgylld	Material låsring	Rostfritt stål
Märkspänning	250 V	Märkström	4 A
Nedsmuttningsgrad	3	Skärmanslutning	Ja
Skyddsklass	IP69K	Stickcykler	≥ 100
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

## Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Tension-clamp	Artikelbeskrivning	SAIS / SAIB VA
Kapslingsmaterial	1.4404/316L	Anslutningsgंगा	M12
Kontaktyta	förgylld	Skyddsklass	IP69K
Stickcykler	≥ 100		

## Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	10 <sup>8</sup> Ω	Märkspänning	250 V
-----------------------	-------------------	--------------	-------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## SAIS 4/9-VA D-COD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Nedladdningar

Användardokumentation	<a href="#">Manual</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SAIS 4/9-VA D-COD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Polschema

