

SAIS 5/9-VA-B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

A húzórugós csatlakozás kiváló működési biztonságot ad és csökkenti a felszerelés idejét. Ezzel a technológiával a vezetőt érvéghüvely nélkül bedugjuk a húzórugó alá (opció az érvéghüvely). A vezető és a húzórugó közötti összeköttetés rezgésálló és hosszú idejű stabilitást mutat.

Általános rendelési adatok

Verzió	Terepen rögzíthető csatlakozó, M12, tű, egyenes
Rendelési szám	1920720000
Típus	SAIS 5/9-VA-B-COD
GTIN (EAN)	4032248561445
Qty.	1 Stück

SAIS 5/9-VA-B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 45 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0,5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,14 mm ²	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	1.4404/316L	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C
Kábelátmérő	6...8 mm (PG9)	Kábelátmérő, max.	8 mm
Kábelátmérő, min.	6 mm	Kódolás	B kódolású
Menetes gyűrű anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Névleges feszültség	60 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	5
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	10 ⁸ Ω
Vezeték-keresztmetszet, max.	0,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,25 mm ²
Védelmi osztály	IP69K	Árnyékolás csatlakozás	Igen
Érintkező felület	Aranyozott		

Általános információk

Pólusszám	5	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	Tension-clamp	Árucikk leírása	SAIS / SAIB VA
Ház fő anyaga	1.4404/316L	Csatlakozási menet	M12
Érintkező felület	Aranyozott	Védelmi osztály	IP69K
Dugaszolási ciklusok	≥ 100		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9,1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Póluskiosztás