


**MCP AP PLUS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Naše plottery MCP doplňují koncepci Weidmüller Multi-Card a je možné je používat se softwarem Weidmüller M-Print® PRO. Obzvláště vhodné jsou pro tisk jednotlivých značek nebo částí karet MultiCard. Polohovací rám pro velikosti značek SlimFix 4 až 6 je možné použít pro tisk karet MultiCard pro svorky, kabely, vodiče a zařízení. Polohovací rám štítků MCP slouží k tisku štítků.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Držák
Objednací číslo	<a href="#">1924360000</a>
Typ	MCP AP PLUS
GTIN (EAN)	4032248563548
Množství	1 ks

## MCP AP PLUS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	324 mm	Hloubka (v palcích)	12,756 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0,394 inch
Šířka	440 mm	Šířka (v palcích)	17,323 inch
Čistá hmotnost	1 988 g		

## Systémy značení

Typ značky	Verze	Montážní deska plotru
Multicard		MCP Plus pro značku MultiCard

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-92-90
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	------------------------------------------