

MCP AP PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Våra MCP-plottrar kompletterar Weidmüller Multi-Card-konceptet och kan användas med Weidmüllers M-Print® PRO-programvara. De är särskilt lämpliga för utskrift av enskilda etiketter eller delar av MultiCard. Positionsramen för SlimFix-märkningar av storlek 4 till 6 kan användas för att skriva ut MultiCards för plintar, kablar, ledningar och enheter. MCB-etikettens positionsram används för att skriva ut etiketter.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Upptagning
Art.nr.	1924360000
Typ	MCP AP PLUS
GTIN (EAN)	4032248563548
Förp.	1 Stück

MCP AP PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	324 mm	Byggdjup (tum)	12,756 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0,394 inch
Bredd	440 mm	Byggbredd (tum)	17,323 inch
Nettovikt	1 988 g		

Märkningssystem

Märkskylttyp	Utförande	Plotter MCP Plus, montageplatta för Multi-Card-märkning
MultiCard		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-92-90
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--