

## MCP AP LABELS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Våra MCP-plotttrar kompletterar Weidmüller Multi-Card-konceptet och kan användas med Weidmüllers M-Print® PRO-programvara. De är särskilt lämpliga för utskrift av enskilda etiketter eller delar av MultiCard. Positionsramen för SlimFix-märkningar av storlek 4 till 6 kan användas för att skriva ut MultiCards för plintar, kablar, ledningar och enheter. MCB-etikettens positionsram används för att skriva ut etiketter.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Upptagning
Art.nr.	<a href="#">1924370000</a>
Typ	MCP AP LABELS
GTIN (EAN)	4032248563555
Förp.	1 Stück

## MCP AP LABELS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	324 mm	Byggdjup (tum)	12,756 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0,394 inch
Bredd	210 mm	Byggbredd (tum)	8,268 inch
Nettovikt	844 g		

## Märkningssystem

Märkskylttyp	Etiketter	Utförande	Montageplatta för A4-märkblad för Plotter MCP
--------------	-----------	-----------	---

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-92-90
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--