

SAI-06L-VP12-3A-M08O-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller új, vékony M8 csatlakozója. Ezt a termékcsaládot minden csatlakozási pozícióban jelöléssel is el lehet látni. Még a 4-utas, 8-pólusú M12 csatlakozóval felszerelt elosztón is megfelelően nagy méretű a jelölés minden M8 csatlakozási ponton. Továbbá, ez az elosztó sok hagyományos M8 kialakításnál rövidebb.

- Nagyon keskeny, rövid és lapos M8 elosztó.
- A termékcsalád 4-12 M8, 3 vagy 4 pólusú csatlakozóhellyel kapható.
- Kérésre az M8 hibrid változatai is lehetségesek.
- Az M8 termékcsalád tagjain átlós nyílások vannak.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | M12-es kivezetéssel, 8-pole, A-coded, M8, 30 V, , LED: Igen, LED iniciátor: Nem, Huzalozás típus: PNP |
| Rendelési szám | 1932380000 |
| Típus | SAI-06L-VP12-3A-M08O-PNP |
| GTIN (EAN) | 4032248582815 |
| Qty. | 1 Stück |

SAI-06L-VP12-3A-M080-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 81 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -25 - 80°C

Connection data

Köpeny csupaszolási hossza 100 mm Elosztó kimenet M12-es kivezetéssel, 8-pole, A-coded

Electrical data

| | | | |
|----------------------------------|------|---|-------------------|
| Névleges feszültség, min. | 10 V | Névleges feszültség, max. | 30 V |
| Vizsgálati feszültség | 1 kV | Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként | 2 A |
| Teljes áram | 6 A | Áram/jel | 1 A |
| Elektromos szigetelés lehetséges | Nem | Szigetelés erőssége | 10 ⁹ Ω |

General technical data

| | | | |
|-------------------------------|------|--------------------|-----|
| Védelmi osztály | IP68 | Pólusszám | 3 |
| Érintkező aljzatok száma | 6 | Csatlakozási menet | M8 |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Viselkedés tűzben | V-0 |
| LED | Igen | LED iniciátor | Nem |
| LED-szín a működés jelzéséhez | zöld | | |

Material data

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| O-gyűrű anyaga | FKM | Ház fő anyaga | PBT |
| Elosztó anyaga | Műanyag | Ház színe | fekete (RAL 9005-höz hasonló) |
| Csavaros aljzat | Nikkelezett CuZn | Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkező felület | Aranyozott | Érintkezőtartó anyaga | PBT (UL 94 V0) |

Technical data cable

Pólusszám 3 A következő kábeltartókhöz: Nem

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002585 | ETIM 7.0 | EC003558 |
| ETIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 9,1 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

SAI-06L-VP12-3A-M08O-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

Letöltések

Engineering Data [CAD data – STEP](#)Product Change Notification [20211208 Technical change to SAI M8 Line Distribution Boxes](#)
[20211208 Technische Änderung zu SAI M8 Line Verteiler](#)Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)Kiadványok [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)


SAI-06L-VP12-3A-M080-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Kapcsolási rajz



Póluskiosztás



SAI-06L-VP12-3A-M080-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.

- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
- Használatra kész jelölők standard nyomtatással
- Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
- Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
- Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | MFF 10/6 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1856780000 | MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Festo, |
| GTIN (EAN) | 4032248400881 | fehér |
| Qty. | 600 Stück | |