

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Mérő-bontó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 6 mm ² , 630 V, 41 A, csúszó, Keresztösszekötés: nélkül, Integrált vizsgálóaljzat: Nem, TS 35, TS 32, sötétbézs |
| Rendelési szám | 1934810000 |
| Típus | WTL 6/1 EN |
| GTIN (EAN) | 4032248592166 |
| Qty. | 50 Stück |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|-----------|
| Mélység | 47,5 mm | Mélység (coll) | 1,87 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 48,5 mm | Magasság | 68,5 mm |
| Magasság (coll) | 2,697 inch | Szélesség | 7,9 mm |
| Szélesség (coll) | 0,311 inch | Nettó tömeg | 19,78 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|------|
| Változat | Csavaros csatlakozás, Távtartó, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges | Igen |
| Potenciálok száma | 1 | Szintek száma | 1 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2 | Potenciálok száma szintenként | 1 |
| Keresztkött szintek belül | Nem | PE-csatlakozás | Nem |
| Sín | TS 35, TS 32 | N funkció | Nem |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Nem |

2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min. | 0,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. | 2,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. | 0,5 mm ² | vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max. | 2,5 mm ² |

Bontókapcsok

| | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Integrált vizsgálóaljzat | Nem | Keresztösszekötés | nélkül |
| Nyomaték max. csavar leválasztó | 0,7 Nm | Nyomaték min. csavar leválasztó | 0,5 Nm |
| Rés | csúszó | | |

CSA névleges adatok

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------|
| B feszültség nagyság (CSA) | 300 V | B áram nagyság (CSA) | 45 A |
| C feszültség nagyság (CSA) | 300 V | C áram nagyság (CSA) | 45 A |
| Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-1057876 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 8 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 20 AWG | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|----------------|--|-----|
| Felszerelés típusa | Felpattintható | Hasonló kapcsok száma | 1 |
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek

| | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| TS 32 eltolás | 34,5 mm | TS 35 eltolás | 34,5 mm |
|---------------|---------|---------------|---------|

Névleges adatok

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--|---------|
| Névleges keresztmetszet | 6 mm ² | Névleges feszültség | 630 V |
| Névleges DC feszültség | 630 V | Névleges áram | 41 A |
| Áram maximum vezetékknál | 57 A | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,78 mΩ |
| Névleges lökfeszültség | 6 kV | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,31 W |
| Szennyezés súlyossága | 3 | | |

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| Biztosítócsavar | M 3.5 | Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozási irány | oldalt | Csatlakozások száma | 2 |
| Csupaszolási hossz | 12 mm | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| Kés mérete | 0,8 x 4,0 mm | Meghúzási nyomaték, max. | 1,6 Nm |
| Meghúzási nyomaték, min. | 1 Nm | Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A5 |
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval | 3 | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 10 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 20 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 10 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 10 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 1,5 mm ² |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 10 mm ² | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² |

UL névleges adatok

| | | | |
|--|--------|--|-------|
| B feszültség nagyság (UR) | 300 V | B áram nagyság (UR) | 45 A |
| C feszültség nagyság (UR) | 300 V | C áram nagyság (UR) | 45 A |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (UR) | 8 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (UR) | 20 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, max. (UR) | 8 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (UR) | 20 AWG | | |

Általános

| | | | |
|---|--------------|---|-------|
| Sín | TS 35, TS 32 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 20 | | |

A létrehozás dátuma 2024. június 2. 12:35:20 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

Műszaki adatok

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000902 | ETIM 7.0 | EC000902 |
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693 |

Letöltések


| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | CB Test Certificate CB Certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6 mm²6
mm²

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WQV 6/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1052360000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Oszítás, |
| GTIN (EAN) | 4008190075866 | mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WQV 6/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1054760000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Oszítás, |
| GTIN (EAN) | 4008190174163 | mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WQV 6/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1062660000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 5, Oszítás, |
| GTIN (EAN) | 4008190176914 | mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WQV 6/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1052260000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN) | 4008190153977 | Oszítás, mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | WQV 6/6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1062670000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 6, Oszítás, |
| GTIN (EAN) | 4008190261771 | mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WQV 6/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1054860000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Oszítás, |
| GTIN (EAN) | 4008190180799 | mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WQV 6/7 | Verzió |
| Rendelési szám | 1062680000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 7, Oszítás, |
| GTIN (EAN) | 4008190261788 | mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga |
| Qty. | 50 Stück | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Összekötőhüvelyek



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | VH 16.1/5/3.4 | Verzió |
| Rendelési szám | 6309700000 | Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 5 mm, Szélesség: 5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190037024 | Mélység: 16.1 mm, Cu Zn |
| Qty. | 50 Stück | |

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 12/8 PLUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1906000000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248528158 | fehér |
| Qty. | 420 Stück | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Zárólemez



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WTW WTL6/1 DB | Verzió |
| Rendelési szám | 1068400000 | Tesztadapter (kapocs) |
| GTIN (EAN) | 4008190091996 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | WAP WTL6/1 EN | Verzió |
| Rendelési szám | 1957710000 | Véglemez (kapcsok), 65 mm x 1.5 mm, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4032248654024 | |
| Qty. | 20 Stück | |

DEK 5/8



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/8 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1007130000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392012 | |
| Qty. | 500 Stück | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vizsgálóaljzatok



A mérőhüvellyel a teszteszközöket lehet csatlakoztatni, szabványos 4.0 dugóval. Az alkalmazáson belüli potenciáltól függően különböző színeket lehet kiválasztani a mérőhüvelyekhez a gyors és egyszerű karbantartási munkához.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | STB 21.6/IH/GE WTL6/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1071010000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259211 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 21.6/45 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1936290000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606023 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 21.6/45 VI | Verzió |
| Rendelési szám | 1936260000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605996 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 21.6/45 GN | Verzió |
| Rendelési szám | 1936250000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605989 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 36.8/IH/SW WTL6/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1312550000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118181210 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 21.6/IH/WS WTL6/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1312520000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118121704 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 36.8/IH/DB WTL6/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1847740000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379187 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 21.6/45 GR | Verzió |
| Rendelési szám | 1936280000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606016 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 21.6/IH/BL WTL6/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1071080000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190043957 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 21.6/IH/GN WTL6/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1071020000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259228 | |
| Qty. | 50 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. június 2. 12:35:20 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | STB 21.6/45 GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1936240000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605972 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 21.6/45 SW | Verzió |
| Rendelési szám | 1936270000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606009 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 36.8/IH/WS WTL6/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1312560000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118181203 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 21.6/IH/VI WTL6/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1071030000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259235 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 36.8/IH/GN WTL6/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1847770000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379163 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 36.8/IH/VI WTL6/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1847780000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379156 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 36.8/IH/RT WTL6/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1312540000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118180992 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 21.6/IH/DB WTL6/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1071000000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259204 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 36.8/IH/GE WTL6/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1847760000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379170 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 36.8/IH/BL WTL6/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1847790000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379149 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 21.6/IH/SW WTL6/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1071040000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190859985 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 21.6/45 DB | Verzió |
| Rendelési szám | 1938790000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248612840 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 21.6/45 RT | Verzió |
| Rendelési szám | 1936300000 | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606030 | |
| Qty. | 50 Stück | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/8 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1856740000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 800 Stück | |

W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WEW 35/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1061200000 | Végbak, Wemid, sötétbész, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Qty. | 50 Stück | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SAK-sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TSCH 2 | Verzió |
| Rendelési szám | 6353660000 | Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet, |
| GTIN (EAN) | 4008190128432 | max.: 100 °C |
| Qty. | 100 Stück | |

Rögzítőcsavarok



A rögzítőcsavarok rögzítik a rövidzárlati hidat az alkalmazáson belül. Ha a rövidzárlati hidat eltolják a két egymás melletti sorkapocs között rövidzárlati pozícióba, akkor a rögzítőcsavarral lehet rögzíteni az adott helyen. Ez állandó és megbízható csatlakozást vagy rövidzárlatot biztosít.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | BS 25 IH/BL SAKT1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6335400000 | Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190086879 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | BS 25 IH/GE SAKT1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6335700000 | Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190189235 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | KISC M3X20 SAK10 CU5 | Verzió |
| Rendelési szám | 6377100000 | SAK sorozat, Rögzítőcsavar, Vörösréz |
| GTIN (EAN) | 4008190060350 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | BS 25 IH/SW SAKT1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6335200000 | Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190114039 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | BS 25 O.IH SAKT1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6334700000 | Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190118839 | |
| Qty. | 50 Stück | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | BS 25 IH/RT SAKT1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6335500000 | Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190118877 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | BS 25 IH/GN SAKT1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6335600000 | Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190113490 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | BS 25 IH/VI SAKT1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6335800000 | Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190039196 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | BS 25 IH/GR SAKT1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6335300000 | Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190136864 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kapcsolózár



A kapcsoló reteszelő egyszerűen beilleszthető a sorkapocsba felülről. A kapcsoló reteszelővel megelőzhető az áramkörök jogosulatlan nyitása és zárása, mivel lezárja a leválasztókart az adott pozícióban.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SSP 3 SAKT1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6531760000 | Rögzítőkészülék (kapocs), narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4008190130787 | |
| Qty. | 100 Stück | |

Rövidzárelemek



A rövidzárlati hidak két műszerátalakító-vezetékezési sorkapocs blokkban kapnak helyet. A rövidzárlati híd használatával a kívánt rövidzárlatot lehet előidézni az alkalmazáson belül a karbantartási munka elvégzéséhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WKS 1/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1604270000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 14.10, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4008190863432 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WKS 2/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1936140000 | Tartozékok, Keresztösszekötő csúszka, x 14.1 |
| GTIN (EAN) | 4032248605866 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WKB 1/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1604280000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4008190165338 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | QS 2/8/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 6270960000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 44 A, bézs |
| GTIN (EAN) | 4008190077006 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | WKS 2/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1936160000 | Tartozékok, Keresztösszekötő csúszka, x 29.9 |
| GTIN (EAN) | 4032248605880 | |
| Qty. | 50 Stück | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WKB 1/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1604320000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás, |
| GTIN (EAN) | 4008190023713 | mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WKS 1/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1604310000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás, |
| GTIN (EAN) | 4008190886851 | mm (P): 14.10, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WKB 1/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1604300000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, |
| GTIN (EAN) | 4008190010225 | mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WKB 1/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1604330000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190129576 | 8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | WKS 2/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1936150000 | Tartozékok, Keresztösszekötő csúszka, x 22 |
| GTIN (EAN) | 4032248605873 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WKS 1/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1604290000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, |
| GTIN (EAN) | 4008190164027 | mm (P): 14.10, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga |
| Qty. | 50 Stück | |