

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

**Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbeteckning | Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 6 mm ² , 630 V, 41 A, glidande, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mätthylsa: Nej, TS 35, TS 32, mörkbeige |
| Art.nr. | 1934810000 |
| Typ | WTL 6/1 EN |
| GTIN (EAN) | 4032248592166 |
| Förp. | 50 Stück |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------|
| Djup | 47,5 mm | Byggdjup (tum) | 1,87 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 48,5 mm | Höjd | 68,5 mm |
| Bygghöjd (tum) | 2,697 inch | Bredd | 7,9 mm |
| Byggbredd (tum) | 0,311 inch | Nettovikt | 19,78 g |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C | | |

2 klämbara ledare (H05V/H07V) med samma area (märk area)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, max. | 2,5 mm ² | Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, min. | 0,5 mm ² |
| Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max. | 2,5 mm ² | Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min. | 0,5 mm ² |

Allmänt

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 8 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 20 |
| Skena | TS 35, TS 32 | | |

Frånskiljningsplintar

| | | | |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------|
| Längsfrånskiljning | glidande | Tvårfrånskiljning | utan |
| integrerad mätthylsa | Nej | Åtdragningsmoment max. frånskiljarskruv | 0,7 Nm |
| Åtdragningsmoment min. frånskiljarskruv | 0,5 Nm | | |

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Anslutningsarea, flertrådig, max. | 10 mm ² | Anslutningsarea, flertrådig, min. | 1,5 mm ² |
| Anslutningsområde, max. | 10 mm ² | Anslutningsområde, min. | 0,5 mm ² |
| Anslutningsriktning | på sidan | Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Antal anslutningar | 2 | Avisoleringslängd | 12 mm |
| Elektrisk momentskruvdragare typ DMS | 3 | Klingmått | 0,8 x 4,0 mm |
| Klämskruv | M 3,5 | Ledararea, entrådig, max. | 10 mm ² |
| Ledararea, entrådig, min. | 0,5 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 6 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 6 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² | Ledararea, fintrådig, min. | 0,5 mm ² |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 8 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 20 |
| Ledardiameter, fintrådig, max. | 10 mm ² | Tolkdorn enligt 60 947-1 | A5 |
| Åtdragningsmoment, max. | 1,6 Nm | Åtdragningsmoment, min. | 1 Nm |

Märkdata

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|
| Märkarea | 6 mm ² | Märkspänning | 630 V |
| Märkspänning DC | 630 V | Märkström | 41 A |
| Strömlinje med max. ledare | 57 A | Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
| Märkstötspänning | 6 kV | Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 1,31 W |
| Nedsmuttningsgrad | 3 | | |

Skapandedatum den 20 maj 2024 14:03:37 CEST

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Märkdata enligt CSA

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------------|-------|
| Certifikat nr. (CSA) | 200039-1057876 | Ledararea max. (CSA) | 8 AWG |
| Ledararea min. (CSA) | 20 AWG | Spänning grupp B (CSA) | 300 V |
| Spänning grupp C (CSA) | 300 V | Ström Gr B (CSA) | 45 A |
| Ström Gr C (CSA) | 45 A | | |

Märkdata enligt UL

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| Certifikat nr. (UR) | E60693 | Ledarstorlek Factory wiring max (UR) | 8 AWG |
| Ledarstorlek Factory wiring min (UR) | 20 AWG | Ledarstorlek Field wiring max (UR) | 8 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring min (UR) | 20 AWG | Spänning grupp B (UR) | 300 V |
| Spänning grupp C (UR) | 300 V | Ström Gr B (UR) | 45 A |
| Ström Gr C (UR) | 45 A | | |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| Material | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Mått

| | | | |
|------------------------|---------|------------------------|---------|
| Utskjutande mått TS 32 | 34,5 mm | Utskjutande mått TS 35 | 34,5 mm |
|------------------------|---------|------------------------|---------|

Systemparametrar

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Utförande | Skruvanslutning, Frånskiljare, för skruvbar överkoppling, öppen på en sida | Ändplatta krävs | Ja |
| Antal potentialer | 1 | Antal våningar | 1 |
| Antal klämbåsar per våning | 2 | Antal potentialer per våning | 1 |
| Nivåer internt överkopplade | Nej | PE-anslutning | Nej |
| Skena | TS 35, TS 32 | N-Funktion | Nej |
| PE-Funktion | Nej | PEN-Funktion | Nej |

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|-----|---------------|--------|
| Antal likadana plintar | 1 | Monteringstyp | ihakad |
| explosionstestat utförande | Nej | Öppna sidor | höger |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000902 | ETIM 7.0 | EC000902 |
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UR) E60693

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[CB Test Certificate](#)
[CB Certificate](#)
[CE Declaration of Conformity](#)
[UKCA declaration of conformity](#)
[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Teknikuppgifter Data [CAD data – STEP](#)Teknikuppgifter [Zuken E3.S](#)Användardokumentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)Kataloger [Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

6 mm²6
mm²

Skärbar överkoppling är lätt att montera och demontera.
Tack vare den stora kontaktytan kan även hög ström
överföras med maximal tillförlitlighet för kontakt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ | WQV 6/7 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1062680000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190261788 | Isolerad: Ja, 57 A, gul |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WQV 6/6 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1062670000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190261771 | Isolerad: Ja, 57 A, gul |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WQV 6/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1054760000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190174163 | Isolerad: Ja, 57 A, gul |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WQV 6/4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1054860000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190180799 | Isolerad: Ja, 57 A, gul |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WQV 6/10 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1052260000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190153977 | Isolerad: Ja, 57 A, gul |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | WQV 6/2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1052360000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190075866 | Isolerad: Ja, 57 A, gul |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WQV 6/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1062660000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190176914 | Isolerad: Ja, 57 A, gul |
| Förp. | 50 Stück | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.


- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ | DEK 5/8 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1856740000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 800 Stück | |

Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skylltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ | WS 12/8 PLUS MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1906000000 | WS, Plintmärkning, 12 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248528158 | vit |
| Förp. | 420 Stück | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

SAK-serien



En skiljeplatta används för visuell kretsavskiljning eller galvanisk isolation från intilliggande överkopplingar. Till skillnad från ändplatta kan konturen vara större än de angränsande kopplingsplintarna. Den bör dock inte vara mindre, eftersom den luft- och krypsträcka som krävs inom applikationen inte längre kan upprätthållas.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ | TSCH 2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0353660000 | Skiljeskiva (plint), PA 66, beige, Varaktig driftstemperatur, max.: 100 |
| GTIN (EAN) | 4008190128432 | °C |
| Förp. | 100 Stück | |

Testhylsor



Testmätthylsa används för att ansluta testenheter med standard 4.0 anslutningsstickpropp. Beroende på potentialen i applikation kan man välja olika färger på testmätthylsorna för snabbt och enkelt underhållsarbete.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ | STB 21.6/45 VI | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1936260000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605996 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 36.8/IH/BL WTL6/1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1847790000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379149 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 36.8/IH/RT WTL6/1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1312540000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118180992 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 21.6/IH/SW WTL6/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1071040000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190859985 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 21.6/45 GN | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1936250000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605989 | |
| Förp. | 50 Stück | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ | STB 36.8/IH/GN WTL6/1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1847770000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379163 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 21.6/IH/DB WTL6/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1071000000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259204 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 21.6/IH/VI WTL6/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1071030000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259235 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 36.8/IH/SW WTL6/1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1312550000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118181210 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 36.8/IH/VI WTL6/1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1847780000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379156 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 21.6/45 GR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1936280000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606016 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 21.6/45 RT | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1936300000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606030 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 36.8/IH/DB WTL6/1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1847740000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379187 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 21.6/IH/BL WTL6/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1071080000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190043957 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 21.6/IH/WS WTL6/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1312520000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118121704 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 36.8/IH/GE WTL6/1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1847760000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379170 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 21.6/45 DB | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1938790000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248612840 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 36.8/IH/WS WTL6/1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1312560000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118181203 | |
| Förp. | 50 Stück | |

Skapandedatum den 20 maj 2024 14:03:37 CEST

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ | STB 21.6/IH/GN WTL6/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1071020000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259228 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 21.6/45 SW | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1936270000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606009 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 21.6/IH/GE WTL6/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1071010000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259211 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 21.6/45 GE | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1936240000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605972 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | STB 21.6/45 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1936290000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606023 | |
| Förp. | 50 Stück | |

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1805520000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Förp. | 100 Stück | |
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1805490000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Förp. | 100 Stück | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Anslutningshylsor



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ | VH 16.1/5/3.4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0309700000 | Distanshylsa (plint), Höjd: 5 mm, Bredd: 5 mm, Djup: 16.1 mm, Cu Zn |
| GTIN (EAN) | 4008190037024 | |
| Förp. | 50 Stuck | |

W-serien

The logo for the W Series, featuring a large orange 'W' above the word 'Series' in a grey sans-serif font, all on a light grey rectangular background.

För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ | WEW 35/2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1061200000 | Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Förp. | 50 Stuck | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

DEK 5/8



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ | DEK 5/8 MM WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2007130000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392012 | |
| Förp. | 500 Stück | |

Fästskruvar



Fixeringsskruvar håller fast kortslutningsbryggan i applikationen. Om kortslutningsbryggan skjuts mellan två intilliggande plintar till kortslutningsläget kan den fixeras med hjälp av en fästskruv. Detta säkerställer en permanent anslutning eller kortslutning.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Typ | BS 25 O.IH SAKT1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0334700000 | Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190118839 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | BS 25 IH/RT SAKT1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0335500000 | Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190118877 | |
| Förp. | 50 Stück | |

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Typ | BS 25 IH/GR SAKT1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0335300000 | Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190136864 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | BS 25 IH/SW SAKT1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0335200000 | Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190114039 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | BS 25 IH/BL SAKT1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0335400000 | Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190086879 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | KISC M3X20 SAK10 CU5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0377100000 | SAK-serien, Montageskruv, Koppar |
| GTIN (EAN) | 4008190060350 | |
| Förp. | 100 Stück | |
| Typ | BS 25 IH/GE SAKT1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0335700000 | Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190189235 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | BS 25 IH/GN SAKT1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0335600000 | Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190113490 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | BS 25 IH/VI SAKT1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0335800000 | Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190039196 | |
| Förp. | 50 Stück | |

Ändplatta



Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator

Våra fränksiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ | WAP WTL6/1 EN | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1957710000 | Ändplatta (plintar), 65 mm x 1.5 mm, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4032248654024 | |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | WTW WTL6/1 DB | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1068400000 | Testadapter (plint) |
| GTIN (EAN) | 4008190091996 | |
| Förp. | 20 Stück | |

Skapandedatum den 20 maj 2024 14:03:37 CEST

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kortslutningselement



Kortslutningsbryggorna är isatta i två plintar för ledningsdragnings för instrumenttransformator. Genom att använda kortslutningsbryggan kunde den önskade kortslutningen realiserar inom applikationen för underhållsarbete.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ | WKB 1/4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1604320000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190023713 | Isolerad: Ja, 41 A, orange |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WKS 1/2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1604270000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 14.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190863432 | Isolerad: Ja, 41 A, orange |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WKS 2/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1936150000 | Tillbehör, Skjutbar överkoppling, x 22 |
| GTIN (EAN) | 4032248605873 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WKS 2/2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1936140000 | Tillbehör, Skjutbar överkoppling, x 14.1 |
| GTIN (EAN) | 4032248605866 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WKS 1/4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1604310000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 14.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190886851 | Isolerad: Ja, 41 A, orange |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WKB 1/2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1604280000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190165338 | Isolerad: Ja, 41 A, orange |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | QS 2/8/4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0270960000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190077006 | Isolerad: Ja, 44 A, beige |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | WKS 2/4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1936160000 | Tillbehör, Skjutbar överkoppling, x 29.9 |
| GTIN (EAN) | 4032248605880 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WKB 1/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1604300000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190010225 | Isolerad: Ja, 41 A, orange |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WKB 1/10 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1604330000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190129576 | 8.00, Isolerad: Ja, 41 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |

Skapandedatum den 20 maj 2024 14:03:37 CEST

WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ | WKS 1/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1604290000 | Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 14.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190164027 | Isolerad: Ja, 41 A, orange |
| Förp. | 50 Stück | |

Brytarlås



Brytarlåset kan lätt sättas in i terminalen pvanifrån. Brytarlåset förhindrar att obehörigt öppnande eller stängande av kretsar eftersom det blockerar fränkopplingsspaken i resp. läge.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ | SSP 3 SAKT1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0531760000 | Brytspärr (plint), orange |
| GTIN (EAN) | 4008190130787 | |
| Förp. | 100 Stück | |