

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Verzió	Mérő-bontó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 6 mm ² , 630 V, 41 A, csúszó, Keresztösszekötés: nélkül, Integrált vizsgálóaljzat: Igen, TS 35, sötétbézs
Rendelési szám	1938820000
Típus	WTL 6/1/STB/TNSC/EN
GTIN (EAN)	4032248612956
Qty.	50 Stück

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	66 mm	Mélység (coll)	2,598 inch
Mélység DIN sínnel együtt	66,5 mm	Magasság	65 mm
Magasság (coll)	2,559 inch	Szélesség	7,9 mm
Szélesség (coll)	0,311 inch	Nettó tömeg	26,34 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás, Távtartó, Csatlakozóhüvelyek, Egyik oldalon szabad vég	Véglap szükséges	Igen
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkötött szintek belül	Nem	PE-csatlakozás	Nem
Sín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max.	2,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min.	0,5 mm ²	vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max.	2,5 mm ²

Bontókapcsok

Integrált vizsgálóaljzat	Igen	Keresztösszekötés	nélkül
Nyomaték max. csavar leválasztó	0,6 Nm	Nyomaték min. csavar leválasztó	0,5 Nm
Rés	csúszó		

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA)	300 V	B áram nagyság (CSA)	45 A
C feszültség nagyság (CSA)	300 V	C áram nagyság (CSA)	45 A
Tanúsítvány száma (CSA)	200039-1057876	Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	8 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	20 AWG		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Nyitott oldala	jobb
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem		

Műszaki adatok

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	6 mm ²	Névleges feszültség	630 V
Névleges DC feszültség	630 V	Névleges áram	41 A
Áram maximum vezetékknál	57 A	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,78 mΩ
Névleges lökőfeszültség	6 kV	Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	1,31 W
Szennyezés súlyossága	3		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 3.5	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány	oldalt	Csatlakozások száma	2
Csupaszolási hossz		Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
	12 mm	Meghúzási nyomaték, max.	1,6 Nm
Kés mérete	0,8 x 4,0 mm	Mérőeszköz, IEC 60947-1	A5
Meghúzási nyomaték, min.	1 Nm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	10 mm ²
Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval	3	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	10 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm ²		
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm ²		

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (UR)	300 V	B áram nagyság (UR)	45 A
C feszültség nagyság (UR)	300 V	C áram nagyság (UR)	45 A
Tanúsítvány száma (UR)	E60693	Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)	8 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)	20 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR)	8 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR)	20 AWG		

Általános

Sín	TS 35	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20		

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9,1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E60693

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



Tartozékok

6 mm²

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	WQV 6/2	Verzió
Rendelési szám	1052360000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Oszítás,
GTIN (EAN)	4008190075866	mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 6/3	Verzió
Rendelési szám	1054760000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Oszítás,
GTIN (EAN)	4008190174163	mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 6/5	Verzió
Rendelési szám	1062660000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 5, Oszítás,
GTIN (EAN)	4008190176914	mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 6/10	Verzió
Rendelési szám	1052260000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4008190153977	Oszítás, mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	20 Stück	
Típus	WQV 6/6	Verzió
Rendelési szám	1062670000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 6, Oszítás,
GTIN (EAN)	4008190261771	mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 6/4	Verzió
Rendelési szám	1054860000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Oszítás,
GTIN (EAN)	4008190180799	mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	50 Stück	
Típus	WQV 6/7	Verzió
Rendelési szám	1062680000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 7, Oszítás,
GTIN (EAN)	4008190261788	mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga
Qty.	50 Stück	

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Összekötőhüvelyek



Általános rendelési adatok

Típus	VH 16.1/5/3.4	Verzió
Rendelési szám	6309700000	Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 5 mm, Szélesség: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190037024	Mélység: 16.1 mm, Cu Zn
Qty.	50 Stück	

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	WS 12/8 PLUS MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1906000000	WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248528158	fehér
Qty.	420 Stück	

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Zárólemez



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	WTW WTL6/1 DB	Verzió
Rendelési szám	1068400000	Tesztadapter (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190091996	
Qty.	20 Stück	
Típus	WAP WTL6/1 EN	Verzió
Rendelési szám	1957710000	Véglemez (kapcsok), 65 mm x 1.5 mm, sötétbézs
GTIN (EAN)	4032248654024	
Qty.	20 Stück	

DEK 5/8



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MM WS	Verzió
Rendelési szám	1007130000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392012	
Qty.	500 Stück	

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vizsgálóaljzatok



A mérőhüvellyel a teszteszközöket lehet csatlakoztatni, szabványos 4.0 dugóval. Az alkalmazáson belüli potenciáltól függően különböző színeket lehet kiválasztani a mérőhüvelyekhez a gyors és egyszerű karbantartási munkához.

Általános rendelési adatok

Típus	STB 21.6/IH/GE WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1071010000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259211	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 BL	Verzió
Rendelési szám	1936290000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606023	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 VI	Verzió
Rendelési szám	1936260000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605996	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 GN	Verzió
Rendelési szám	1936250000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605989	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Verzió
Rendelési szám	1312550000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181210	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/WS WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1312520000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm
GTIN (EAN)	4050118121704	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/DB WTL6/1	Verzió
Rendelési szám	1847740000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379187	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 GR	Verzió
Rendelési szám	1936280000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606016	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/BL WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1071080000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190043957	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/GN WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1071020000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259228	
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. június 2. 0:38:18 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	STB 21.6/45 GE	Verzió
Rendelési szám	1936240000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605972	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 SW	Verzió
Rendelési szám	1936270000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606009	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/WS WTL6/1	Verzió
Rendelési szám	1312560000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181203	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/VI WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1071030000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259235	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Verzió
Rendelési szám	1847770000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379163	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	Verzió
Rendelési szám	1847780000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379156	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Verzió
Rendelési szám	1312540000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118180992	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/DB WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1071000000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259204	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	Verzió
Rendelési szám	1847760000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379170	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Verzió
Rendelési szám	1847790000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379149	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/IH/SW WTL6/3	Verzió
Rendelési szám	1071040000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190859985	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 DB	Verzió
Rendelési szám	1938790000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248612840	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 21.6/45 RT	Verzió
Rendelési szám	1936300000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606030	
Qty.	50 Stück	

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1856740000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, fehér
Qty.	800 Stück	

W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/2	Verzió
Rendelési szám	1061200000	Végbak, Wemid, sötétbész, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 Stück	

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SAK-sorozat

SAK
Series

Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

Típus	TSCH 2	Verzió
Rendelési szám	6353660000	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet,
GTIN (EAN)	4008190128432	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	

Rögzítőcsavarok



A rögzítőcsavarok rögzítik a rövidzárlati hidat az alkalmazáson belül. Ha a rövidzárlati hidat eltolják a két egymás melletti sorkapocs között rövidzárlati pozícióba, akkor a rögzítőcsavarral lehet rögzíteni az adott helyen. Ez állandó és megbízható csatlakozást vagy rövidzárlatot biztosít.

Általános rendelési adatok

Típus	BS 25 IH/BL SAKT1	Verzió
Rendelési szám	6335400000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190086879	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/GE SAKT1	Verzió
Rendelési szám	6335700000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190189235	
Qty.	50 Stück	
Típus	KISC M3X20 SAK10 CU5	Verzió
Rendelési szám	6377100000	SAK sorozat, Rögzítőcsavar, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190060350	
Qty.	100 Stück	
Típus	BS 25 IH/SW SAKT1	Verzió
Rendelési szám	6335200000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190114039	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 O.IH SAKT1	Verzió
Rendelési szám	6334700000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118839	
Qty.	50 Stück	

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BS 25 IH/RT SAKT1	Verzió
Rendelési szám	6335500000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118877	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/GN SAKT1	Verzió
Rendelési szám	6335600000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190113490	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/VI SAKT1	Verzió
Rendelési szám	6335800000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190039196	
Qty.	50 Stück	
Típus	BS 25 IH/GR SAKT1	Verzió
Rendelési szám	6335300000	Rögzítőcsavar (kapocs), Mélység: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190136864	
Qty.	50 Stück	

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Verzió
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 Stück	
Típus	BZT 1 WS 10/5	Verzió
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 Stück	

Tartozékok

Kapcsolózár



A kapcsoló reteszelő egyszerűen beilleszthető a sorkapocsba felülről. A kapcsoló reteszelővel megelőzhető az áramkörök jogosulatlan nyitása és zárása, mivel lezárja a leválasztókart az adott pozícióban.

Általános rendelési adatok

Típus	SSP 3 SAKT1	Verzió
Rendelési szám	6531760000	Rögzítőkészülék (kapocs), narancssárga
GTIN (EAN)	4008190130787	
Qty.	100 Stück	

Rövidzárelemek



A rövidzárlati hidak két műszerátalakító-vezetékezős sorkapocs blokkban kapnak helyet. A rövidzárlati híd használatával a kívánt rövidzárlatot lehet előidézni az alkalmazáson belül a karbantartási munka elvégzéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	WKS 1/2	Verzió
Rendelési szám	1604270000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 14.10, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190863432	
Qty.	50 Stück	
Típus	WKS 2/2	Verzió
Rendelési szám	1936140000	Tartozékok, Keresztösszekötő csúszka, x 14.1
GTIN (EAN)	4032248605866	
Qty.	50 Stück	
Típus	WKB 1/2	Verzió
Rendelési szám	1604280000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190165338	
Qty.	50 Stück	
Típus	QS 2/8/4	Verzió
Rendelési szám	6270960000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 44 A, bézs
GTIN (EAN)	4008190077006	
Qty.	20 Stück	
Típus	WKS 2/4	Verzió
Rendelési szám	1936160000	Tartozékok, Keresztösszekötő csúszka, x 29.9
GTIN (EAN)	4032248605880	
Qty.	50 Stück	

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	WKB 1/4	Verzió
Rendelési szám	1604320000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190023713	mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	50 Stück	
Típus	WKS 1/4	Verzió
Rendelési szám	1604310000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190886851	mm (P): 14.10, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	50 Stück	
Típus	WKB 1/3	Verzió
Rendelési szám	1604300000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190010225	mm (P): 8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	50 Stück	
Típus	WKB 1/10	Verzió
Rendelési szám	1604330000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4008190129576	8.00, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	WKS 2/3	Verzió
Rendelési szám	1936150000	Tartozékok, Keresztösszekötő csúszka, x 22
GTIN (EAN)	4032248605873	
Qty.	50 Stück	
Típus	WKS 1/3	Verzió
Rendelési szám	1604290000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190164027	mm (P): 14.10, Szigetelt: Igen, 41 A, narancssárga
Qty.	50 Stück	