


**HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Avbildning liknande



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 8 - 11 mm, 50.8 x 21.1 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">1961940000</a>
Typ	HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y
GTIN (EAN)	4032248642632
Förp.	1 500 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	0,77 mm	Byggdjup (tum)	0,03 inch
Höjd	50,8 mm	Bygghöjd (tum)	2 inch
Bredd	21,1 mm	Byggbredd (tum)	0,831 inch
Nettovikt	1,796 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-55...105 °C
---------------------------------	--------------

## Allmänna data

Bredd	21,1 mm	Färgkod	gul
Halogener	Nej	Material	Polyolefin
Materialfärg enligt motståndskod	4	Rekommenderade tillverkare	Transportväsende
Temperaturområde för användning	-55...105 °C	Temperaturområde för användning max.	105 °C
Temperaturområde för användning min.	-55 °C	Typ av märkning	neutral

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Krympmån	2:1
Ledararea	25 - 35 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, max.	35 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	25 mm <sup>2</sup>	Ledarytterdiameter	8 - 11 mm
Ledarytterdiameter, max.	11 mm	Ledarytterdiameter, min.	8 mm
Rekommenderad krymptemperatur	90 °C	Textfältsbredd	50,8 mm
Textfältshöjd	20,2 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)  
[BS EN ISO 4589-2 1999](#)  
[EN 45545-2:2020](#)

Teknikuppgifter Data [CAD data – STEP](#)

Teknikuppgifter [Zuken E3.S](#)

Kataloger [Catalogues in PDF-format](#)

## HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER 115
Art.nr.	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 Stück

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2448880000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 Stück	

**HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****THM MULTIMARK PLUS**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Art.nr.	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Förp.	1 Stück